

PHILIPS

Stropné svetidlo
Canaval, 18 W

Stropné svetidlá

2700 K

Biela

Stmievateľné; SceneSwitch



32809/31/P0



Jedno príslušenstvo. Váš vypínač. tri nastavenia svetla.

Stropné svetidlo Philips Canaval LED je klasické biele svetidlo, ktoré sa hodí do akéhokolvek interiéru na zaistenie energetickejšieho, vysoko kvalitného a dlhotrvajúceho svetla. Vďaka postupnému stmievaniu si vyberte požadovaný jas na vytvorenie rôznych nálad v domácnosti.

Jednoduché používanie

- Hladký povrch na jednoduché čistenie

Svetelný efekt

- Rovnomerné rozptýlenie svetla

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá prevádzková doba až 15 rokov

Špičkové svetlo LED

- Vysoký svetelný výkon

Úspora energie

- Vstavané svetidlo LED ako súčasť systému
- 80 %-ná úspora energie



Hlavné prvky

Jednoduchá údržba



Rovnomerné rozptýlenie svetla



Dlhá prevádzková doba



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. Integrované diódy LED použité v tomto svietidle LED značky Philips vydržia svietiť až 15 000 hodín (čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 15 rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať dokonalú atmosféru domova.

Vysoký svetelný výkon

Vysoko kvalitné svetlo so silným svetelným výkonom. Svetlo svieti pod uhlom vyžarovania 40 ° – ideálnym uhlom pre bodové osvetlenie.

Integrovaný svetelný zdroj LED



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. V prípade integrovaného svetelného zdroja LED sa nemusíte obávať údržby či výmeny svietidla a môžete sa doma tešiť z dokonalého osvetlenia.

80 %-ná úspora energie



Až 80 % úspora energie v porovnaní s bežnými žiarovkovými svetelnými zdrojmi.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária, Garáž
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania, SceneSwitch

Iné vlastnosti

- Prúd: 150 mA
- Účinnosť: 100 lm/W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,66 kg
- Výška: 6,7 cm
- Dĺžka: 35 cm
- Šírka: 35 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 350 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1800
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Krokové stmievanie – nepoužívať so stmievačom
- LED: áno
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696169285
- Netto hmotnosť: 0,66 kg
- Brutto hmotnosť: 0,92 kg
- Výška: 38,8 cm
- Dĺžka: 7,4 cm
- Šírka: 38,7 cm



Dátum vydania:
2024-11-22
Verzia: 0.879

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com