

# PHILIPS

Stropné/nástenné bodové svetidlo Star

Stropné/nástenné bodové svetidlá

2 200 – 2 700 K



Biela

Stmievateľné; WarmGlow

Jednoduchá montáž so systémom ClickFix



56240/31/P0



## Čím viac stlmíte intenzitu, tým je svetlo teplejšie

Zmeňte atmosféru v miestnosti, aby lepšie vyhovovala tomu, čo práve robíte. Bodové svetidlá LED Philips WarmGlow môžete plynule stlmiť na požadovanú úroveň – od funkčného jasného svetla po príjemné hrejivé svetlo. Čím viac svetlo stlmíte, tým je hrejivejšie.

### Osvetlenie, ktoré vám zaistí pohodlie a relax

- ClickFix – jednoduchá montáž
- Získajte kvalitný LED svetelný zdroj a zároveň šetrite energiu
- Životnosť svetidla až 30 rokov používania
- Žiarivé svetlo okamžite po zapnutí
- Vysoký svetelný výkon – 500 lúmenov
- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí
- Integrované LED svetidlo
- 5-ročná záruka pre pocit istoty

### Univerzálne osvetlenie pre každý moment vášho dňa

- Zmeňte atmosféru otočením stmievacieho spínača

### Vynikajúci dizajn na dosiahnutie optimálneho svetelného efektu

- Kvalitný materiál s dlhou životnosťou
- Nastaviteľná bodová hlavica na zaistenie maximálnej flexibility
- Dokonalý lúč svetla pre zvyrazňujúce osvetlenie

# Hlavné prvky

## ClickFix – jednoduchá montáž



Bodové svetlo si jednoducho nainštalujete sami. Vďaka systému ClickFix nebudete potrebovať pomoc druhej osoby. Jednoducho upevníte držiak na strop, pripojíte vodiče, zacvaknete a súčasne zaistíte svietidlo.

## Energeticky úsporný LED svetelný zdroj

LED svetelné zdroje ušetria až 80 % energie oproti tradičnému osvetleniu pri rovnakom svetelnom výkone. Ak si kúpite svietidlo Philips LED, začnete šetriť peniaze ihneď. Každý svetelný zdroj, ktorý nahradíte LED svetelným zdrojom, znamená okamžité zníženie účtu za elektrinu.

## Životnosť až 30 rokov

LED svietidlá vydržia dlhšie, vďaka čomu sa vyhnete problémom s častými výmenami svetelných zdrojov. To výrazne znižuje množstvo odpadu a súčasne v dlhodobom horizonte šetrí peniaze.

## Okamžite jasné svetlo

V prípade bodových svietidiel Philips LED nemusíte čakať. Ihneď po zapnutí svietia naplno. Ich teplé biele svetlo verne napodobňuje žiarovku a okamžite vytvorí príjemnú atmosféru.

## Vysoký svetelný výkon – 500 lúmenov

Rozžiarte svoju domácnosť kvalitným svetlom

## Jemné LED svetelné zdroje, príjemné na oči



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľuže. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

## Integrované LED svietidlo

Toto bodové svietidlo sa vyznačuje vysoko kvalitným svetlom z integrovaných LED svetelných zdrojov s optimálnym svetelným výkonom.

## 5-ročná záruka

Všetky naše bodové svetlá sú vytvorené s dôrazom na trvácnosť. Poskytujeme plnú 5-ročnú záruku na kompletný výrobok, čím máte zaistené, že si užijete kvalitné osvetlenie každý deň po dlhú dobu.

## Stmievateľné svetlo WarmGlow

Zmeňte atmosféru vo svojej izbe tak, aby zodpovedala tomu, čo práve robíte. Pomocou bodových svetiel LED Philips WarmGlow vám na vytvorenie dokonalej atmosféry stačí otočiť stmievacím spínačom. Stmievanie je plynulé od funkčného jasného svetla s teplotou 2700 K po príjemné teplé svetlo s teplotou 2200 K. Čím viac svetlo stlmíte, tým bude teplejšie.

## Materiály vysokej kvality

Toto bodové svietidlo je zhotovené z kvalitných materiálov s dlhou životnosťou a vynikajúcou povrchovou úpravou. To je zárukou kvalitného a odolného produktu, ktorý skrášli a rozžiari vašu domácnosť skrášovať počas mnohých rokov.

## Jednoducho nastaviteľná bodová hlavica

Nastaviteľná bodová hlavica je určená na nasmerovanie svetla tam, kde ho najviac potrebujete.

## Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce osvetlenie

Vďaka tradičnému širokému (40°) uhlu svetelného výstupu je toto bodové svietidlo LED vhodné na zvýrazňujúce aj všeobecné osvetlenie. Je ideálne na použitie v kuchyniach, obývačkách a jedálňach.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov

**Životnosť**

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000

**Environmentálne otázky**

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo**

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Nastaviteľná bodová hlavica: áno
- Upevnenie click!FIX: áno
- Ohraničené svetelné lúče: áno
- Integrované LED: áno

**Vlastnosti svetla**

- Index podania farieb (CRI): 80

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Spáľňa, Obývacia izba, Kuchyňa, Domáca kancelária, Vstupná hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania, WarmGlow

**Iné vlastnosti**

- Účinnosť: 111 lm/W

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 0,300 kg
- Výška: 8,5 cm
- Dĺžka: 11 cm
- Šírka: 11 cm

**Servis**

- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**

- Životnosť až: 30 000 h
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 500
- Technológia žiarovky: LED, Bezpečné, veľmi nízke napätie
- Farba svetla: 2200-2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Áno
- LED: áno
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 6.5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Možnosť výmeny svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED vymeniteľný profesionálnym technikom
- Možnosť výmeny predradníkov: Ovládací predradník vymeniteľný profesionálnym technikom
- Počet svetelných zdrojov: 1

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC - produkt: 8718696154625
- Netto hmotnosť: 0,3 kg
- Brutto hmotnosť: 0,34 kg
- Výška: 11,8 cm
- Dĺžka: 11,3 cm
- Šírka: 11,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005307101



Dátum vydania:  
2024-06-17  
Verzia: 0.607

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)