

PHILIPS


Zapustené
svietidlo Pomeron

Zapustené bodové
svietidlá

4 000 K

Biela

Možnosť stmievania



8718696173800



Jedno svietidlo. Váš vypínač. Tri nastavenia svetla

Vytvorte tú správnu atmosféru vďaka zmene jasů. Stropné svietidlo SceneSwitch od spoločnosti Philips vám umožní užívať si nastavenia jasů dokonale prispôsobené každému okamihu. Nevyžaduje sa stmievač ani žiadna dodatočná montáž, potrebujete iba spínač, ktorý už máte namontovaný.

Zladte svoj interiér

- Dekoratívna kovová povrchová úprava

Svetelný efekt

- Jasný a presne zamierený svetelný lúč

Bezpečnosť

- Žiadne škodlivé UV žiarenie

Ovládanie

- Postupné stmievanie

Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Hlavné prvky

Dekoratívna kovová povrchová úprava

Moderná kovová úprava je štýlovým detailom.

Jasný a presne zamierený svetelný lúč

Osvetlite objekty, jedálenský stôl alebo iné prvky interiéru a priláčajte tak pozornosť k jednotlivým dekoratívnym prevedeniam.

Žiadne škodlivé UV žiarenie

Výrobok je navrhnutý tak, aby odstraňoval akékoľvek potenciálne škodlivé UV žiarenie.

Postupné stmievanie

Vyberte si z rôznych úrovní stlmenia svetla a vytvorte tak tú správnu atmosféru.

Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 7 500

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 30 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 5 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania

Iné vlastnosti

- Prúd: 44 mA
- Účinnosť: 62 lm/W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,113 kg
- Dĺžka výrezu: 7.0 cm
- Šírka výrezu: 7.0 cm
- Výška: 6,2 cm
- Dĺžka: 9 cm
- Zapustená vzdialenosť: 3,5 cm
- Šírka: 9 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 107,4 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 350
- Farba svetla: 4000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Krokové stmievanie – nepoužívať so stmievačom
- LED: áno
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 5

- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696173800
- Netto hmotnosť: 0,11 kg
- Brutto hmotnosť: 0,17 kg
- Výška: 8,5 cm
- Dĺžka: 9,3 cm
- Šírka: 9,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005808601



Dátum vydania:
2024-07-25
Verzia: 0.196

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.