

# PHILIPS

Stropné svietidlo  
Shore, 17 W

Stropné svietidlá

4 000 K

Biela



8718699729073



## Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Svietidlá Philips LED poskytujú svetlo, ktoré je určené pre pohodlie vašich očí.

### Jednoduchá obsluha

- Jednoduchá inštalácia

### Svetelný efekt

- Rovnomerné vyžarovanie svetla

### Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči
- Jednoduché čistenie

# Hlavné prvky

## Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svietidlo je pripravené na osvetľovanie.

## Jednoduché čistenie

Vďaka hladkým, ľahkočistiacim materiálom bude váš domov vždy vyzeráť atraktívne od podlahy až k stropu.

## Rovnomerné vyžarovanie svetla

Rozptýľte svetlo rovnomerne do celej miestnosti.

## EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo**

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie

**Vlastnosti svetla**

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária, Garáž
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo
- EyeComfort: áno

**Iné vlastnosti**

- Prúd: 142 mA
- Účinnosť: 111 lm/W

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 0,45 kg
- Výška: 7,2 cm
- Dĺžka: 32 cm
- Šírka: 32 cm

**Servis**

- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 320 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1900
- Farba svetla: 4000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC - produkt: 8718699729073
- Netto hmotnosť: 0,52 kg
- Brutto hmotnosť: 0,8 kg
- Výška: 7,5 cm
- Dĺžka: 35,2 cm
- Šírka: 35,2 cm



Dátum vydania:  
2024-11-22  
Verzia: 0.259

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)