

PHILIPS

Stropné svetidlo
Doris 17 W

Stropné svetidlá

4 000 K

nikel

Odobné voči vode



8718699758943



Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Svetidlá Philips LED vyžarujú svetlo určené pre pohodlie vašich očí.

Jednoduchá obsluha

- Jednoduchá inštalácia

Bezpečnosť

- Odolnosť voči vlhkosti

Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči
- Jednoduché čistenie

Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Hlavné prvky

Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svietidlo je pripravené na osvetľovanie.

Odolnosť voči vlhkosti

Vďaka odolnosti voči vlhkosti môžete tento produkt bez obáv používať v kúpeľni, kuchyni, na balkóne aj na iných miestach, kde sa vlhkosť dá očakávať.

EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako

desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám podakujú.

Jednoduché čistenie

Vďaka hladkým, ľahkočistiacim materiálom bude váš domov vždy vyzeráť atraktívne od podlahy až k stropu.

Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Nikel
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kúpeľňa, Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária, Garáž
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Iné vlastnosti

- Prúd: 142 mA
- Účinnosť: 100 lm/W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,57 kg
- Výška: 9 cm
- Dĺžka: 31,3 cm
- Šírka: 31,3 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 313 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1700
- Farba svetla: 4000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Kód IP: IP44

- Trieda ochrany: Trieda I

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699758943
- Netto hmotnosť: 0,55 kg
- Brutto hmotnosť: 0,82 kg
- Výška: 10 cm
- Dĺžka: 35 cm
- Šírka: 35 cm



Dátum vydania:
2024-11-22
Verzia: 0.252

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com