

# PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle, číra, 100 W, A60, E27

LED

2700 K

1 521 lm

15 000 h



8718699763015



## Teplé biele svetlo nekompromisnej kvality

Tradičné tvary, ktoré poznáte a obľubujete. Vďaka najnovšej energetickej úspornej technológii LED používajú o približne 85 % menej energie než tradičné žiarovky, pričom vydržia 10-krát dlhšie.

### Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

### Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie na celkové osvetlenie miestnosti

### Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

# Hlavné prvky

## Náhrada za štandardné žiarovky

Vďaka nádhernému dizajnu a štandardnému tvaru je táto energeticky úsporná žiarovka LED dokonalou ekologickou náhradou tradičných žiaroviek.

## Dokonalé riešenie na všeobecné osvetlenie



Moderné osvetlenie so štandardnými žiarovkami LED od spoločnosti Philips na všeobecné osvetlenie, ideálne na celkové osvetlenie miestnosti.

## Navrhnuté pre pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľuže. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvetiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťica: E27
- Typ skla: Priehľadné
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Priehľadné
- Materiál žiarovky: Sklo

## Rozmery žiarovky

- Výška: 10,4 cm
- Šírka: 6 cm

## Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Sklo

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000 h

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 1521 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K

## Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

#### Iné vlastnosti

- Účinnosť: 144 lm/W

#### Informácie na balení

- EAN: 8718699763015
- EOC: 871869976301500
- Názov produktu: LED classic 100W E27 WW A60 CL NDRFSRT4

#### Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.52
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 10,5 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 100 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): D

#### Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 10,4 cm

#### Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 387429

#### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699763015
- Netto hmotnosť: 0,06 kg
- Brutto hmotnosť: 0,1 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 6,5 cm
- Šírka: 6,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002026155



Dátum vydania:  
2024-08-16  
Verzia: 0.287

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)