

# PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle, matná, 40 W, A60, E27

Mimoriadne účinné

4 000 K

485 lm

50 000 h



8720169187610



## Jasnú vysokokvalitné osvetlenie LED

Philips LED žiarovka je riešením všeobecného osvetlenia pre každodenné interiérové aktivity. Okamžite ušetríte náklady na energiu a skráťte intervaly výmeny žiaroviek bez kompromisov v kvalite osvetlenia.

### Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

### Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Šetrnejšia voči peňaženke aj voči planéte
- Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov

# Hlavné prvky

## Jemné LED svetelné zdroje, príjemné na oči



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé.

Ak je svetlo príliš jasné, oslňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

## Úspora až 90 % energie

Technológia LED šetrí až 90 % energie v porovnaní so štandardnou žiarovkou. Investícia do jej kúpy sa vám vráti a každý rok vám bude šetriť peniaze. Prispieva tiež k ochrane životného prostredia.

## Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov

Vďaka výdrži až do 50 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 50 rokov.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťica: E27
- Typ skla: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Sklo

## Rozmery žiarovky

- Výška: 10,4 cm
- Šírka: 6 cm

## Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Sklo

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 50 000 h

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Nominálny svetelný tok: 485 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 840 | CCT of 4000K

## Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: UltraEfficient, EyeComfort

## Iné vlastnosti

- Účinnosť: 210 lm/W

## Informácie na balení

- EAN: 8720169187610
- EOC: 872016918761000
- Názov produktu: LED CLA 40W A60 E27 4000K FR UE SRT4

## Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: AC 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 2,3 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): A

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 10,4 cm

8720169187610

#### Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 1442607

#### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169187610
- Netto hmotnosť: 0,03 kg
- Brutto hmotnosť: 0,05 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 6,5 cm
- Šírka: 6,3 cm
- Číslo materiálu (12NC):  
929003623301



Dátum vydania:  
2024-06-05  
Verzia: 0.411

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)