

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle, jantárová, 25 W, P45, E14

LED

2 200 K

250 lm

15 000 h

Stmievanie



8720169191617



Navrhnuté tak, aby boli vidieť

Nová kolekcia Deco zmení váš domov vďaka dokonalkej kombinácii (teplého) bieleho svetla a čistého minimalistického osvetlenia.

Svetlo vysokej kvality

- Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 10 rokov

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Šetrnejšia voči peňaženke aj voči planéte

Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď svetlo zapnete, aj keď ho vypnete

- LED v retro štýle

Hlavné prvky

Priemerná menovitá životnosť 10 950 hodín

Vďaka životnosti až 10 950 hodín nemusíte tak často meniť žiarovky a viac než 10 rokov si môžete užívať dokonalé riešenie osvetlenia.

Náhrada za štandardné žiarovky

Vďaka nádhernému dizajnu a štandardnému tvaru je táto energeticky úsporná žiarovka LED dokonalou ekologickou náhradou tradičných žiaroviek.

Úspora až 90 % energie

Technológia LED šetrí až 90 % energie v porovnaní so štandardnou žiarovkou. Investícia do jej kúpy sa vám vráti a každý rok vám bude šetriť peniaze. Prispieva tiež k ochrane životného prostredia.

Retro (2 000 K a 2 200 K)

Predstavte si vintage vzhľad tradičného osvetlenia s výhodami LED. So žiarovkami Philips Vintage LED s vláknom môžete mať klasický vzhľad, ktorý máte radi, s energetickou účinnosťou, ktorú potrebujete. Dodáva tradičnú farbu a jantárovú žiaru staromódneho žiarovkového osvetlenia. Číra jantárovo tónovaná sklenená žiarovka, mosadzná základňa a retro štýl vlákna LED dodávajú dekoratívne osvetlenie vo vašej domácnosti retro nádych. Zložitá zatočené vlákno navodzuje útulnú a hrejivú atmosféru.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová lustrová žiarivka
- Päťica: E14
- Možnosť stmievania: So špecifickými ovládačmi stmievania
- Povrchová úprava žiarovky: Jantárová
- Materiál žiarovky: Sklo

Rozmery žiarovky

- Výška: 8 cm
- Šírka: 4,5 cm

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000 h

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2200 K
- Nominálny svetelný tok: 250 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 822 | CCT of 2200K

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Dekoratívne

Iné vlastnosti

- Účinnosť: 83 lm/W

Informácie na balení

- EAN: 8720169191617
- EOC: 872016919161700
- Názov produktu: LED P45 25W 2200K E14 Amber Sp DIM 1PF

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 230 V
- Výkon vo wattoch: 3 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 25 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): G

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 8 cm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 1430265

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169191617
- Netto hmotnosť: 0,02 kg
- Brutto hmotnosť: 0,04 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003627201



Dátum vydania:
2024-06-28
Verzia: 0.382

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com