

PHILIPS

Stropné svetidlo
Wincel, 24 W

Stropné svetidlá

2 700 – 6 500 K

Biela

Stmievateľné;Dialkové
ovládanie



8720169196117



Zmeňte atmosféru jediným dotykom

Stačí na diaľkovom ovládaní niekoľkokrát kliknúť a stropné svetidlo Philips All-in-one LED vám ponúkne dokonalú flexibilitu a pohodlie, aby ste si mohli osvetlenie ľahko nastaviť podľa seba. Vyžaruje svetlo, ktoré je príjemné pre oči. Navoďte si požadovanú atmosféru svetidlom, ktoré vie, čo potrebujete.

Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

Ovládanie

- Nastaviteľné – od teplého bieleho svetla po studené denné svetlo
- Ovládanie jasú s funkciou pamäte
- 4 prednastavené svetelné scény
- Diaľkové ovládanie vám poskytuje jednoduché ovládanie nastavení svetla až do vzdialenosti 10 m.
- Diaľkové ovládanie namontovateľné na stenu

Hlavné prvky

EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla.

Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

Nastaviteľné – od teplého bieleho svetla po studené denné svetlo

Nastaviteľné osvetlenie vám umožní meniť farbu svetla tak, aby zodpovedala vašej nálade alebo aktivite. Teplá biela je ideálna pri relaxácii, vďaka studenému dennému svetlu sa zase budete lepšie sústrediť.

Ovládanie jasů s funkciou pamäte

Zapamätá si konkrétne úrovne jasů, ktoré uprednostňujete.

4 prednastavené svetelné scény

Vďaka jednoduchým prednastaveným svetelným scénam si za každých okolností môžete užiť rôzne atmosféry.

Dialkové ovládanie vám poskytuje jednoduché ovládanie nastavení svetla až do vzdialenosti 10 m.

Zapínajte a vypínajte svetlá a meňte jas a farbu zo vzdialenosti až 10 m vďaka tomuto dialkovému ovládaniu.

Dialkové ovládanie namontovateľné na stenu

Pomocou priloženého držiaka môžete dialkové ovládanie namontovať všade tam, kde potrebujete ďalší vypínač. A pritom sa zaobídete bez elektroinštalácie.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Okrúhle

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 20 rok (roky)
- Koefficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia dialkovým ovládaním: áno
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté dialkové ovládanie: áno

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacía izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domácia kancelária, Garáž
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania, Dialkové ovládanie

Iné vlastnosti

- Prúd: 210 mA
- Účinnosť: 104 lm/W

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,8 kg
- Výška: 7 cm
- Dĺžka: 39,5 cm
- Šírka: 39,5 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 20 000 h
- Priemer: 395 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2500
- Farba svetla: 2700-6500
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Bezdrôtové ovládanie stmievania – nepoužívať so stmievačom
- LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 24
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169196117
- Netto hmotnosť: 0,79 kg
- Brutto hmotnosť: 1,44 kg
- Výška: 9,6 cm
- Dĺžka: 47,8 cm
- Šírka: 48,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003316901



Dátum vydania:
2024-06-17
Verzia: 0.313

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.