

PHILIPS

Svetelný pás, 30 m,
RGB

Svetelné pásy

RGB

Biela

Stmievateľné;RGB

8720169322554

The image displays the components of the Philips RGB LED light strip kit. At the top, there are two rolls of flexible LED strips with a woven fabric-like texture. Below them, a white power adapter is connected to a standard two-prong electrical plug. A white cable runs from the adapter to a small white control box. From this box, two more cables branch out, each ending in a connector for the LED strips. To the right of the control box is a slim, white remote control with a grid of colorful buttons and a few function buttons at the top.

Špičkové svetlo a štýl

Zmeňte atmosféru vo svojej miestnosti podľa toho, čo práve robíte.

Priestorový svetelný efekt

- Režim atmosférického svetla

Hlavné prvky

Režim atmosférického svetla

Vytvorte útulnú, intímnu atmosféru
vďaka režimu atmosférického svetla.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: áno
- Integrované LED: áno
- Vypínač na kábli: áno
- Vráťane sieťového adaptéra: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): -
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Svetelný reťaz/pás

- Možnosť predĺženia: Nie

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária, Vstupná hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Svetelné pásy
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Farby RGB

Iné vlastnosti

- Prúd: 130 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.7

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,43 kg
- Výška: 0,21 cm
- Dĺžka: 3 000 cm
- Šírka: 1 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: -
- Farba svetla: RGB
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Bezdrôtové ovládanie stmievania – nepoužívať so stmievačom
- LED: áno
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169322554
- Netto hmotnosť: 0,63 kg
- Brutto hmotnosť: 0,83 kg
- Výška: 18,7 cm
- Dĺžka: 8,2 cm
- Šírka: 18,9 cm



Dátum vydania:
2025-03-11
Verzia: 0.145

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com