

PHILIPS

ไฟ Lightstrip 5 เมตร

หลอดไฟแบบเส้น

3000K

โปร่งใส



31059/31/66



นำจินตนาการสู่แสงสว่าง

จะตัดแถบ LED ยึดหยุ่นให้โค้งตามมุม ตัดให้สั้นลง และเชื่อมต่อกันให้ยาวเท่าใดก็ได้ ปลดความคิดสร้างสรรค์ของคุณออกจากแนวคิดแคบๆ ทั่วไป แล้วไปทดลองเพื่อค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการใช้ไฟแถบ LED

ใช้งานง่าย

- ผิวสัมผัสเรียบลื่นทำความสะอาดง่าย

อายุการใช้งานยาวนาน

- อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด 20,000 ชั่วโมง

การประหยัดไฟ

- LED ติดตั้งในตัว เป็นส่วนหนึ่งของระบบ

ไฮไลท์

บำรุงรักษาง่าย



อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณสามารถวางใจได้ หลอดไฟ LED ของ Philips มีอายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัดอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง (เท่ากับ 20 ปี เมื่อเฉลี่ยการใช้งาน 3 ชม. ต่อวัน เปิด/ปิดสวิตช์อย่างน้อย 13,000 ครั้ง) คุณจึงสบายใจได้ไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้บรรยากาศของแสงที่เหมาะสมในบ้านของคุณ

แหล่งกำเนิดแสง LED ติดตั้งในตัว



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณเชื่อถือได้ ด้วยแหล่งกำเนิดแสง LED ที่ติดตั้งในตัว คุณจะไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้แสงสว่างบริสุทธิ์โดยรอบในบ้านคุณ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: โปรงใส
- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 10,000

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ไม่มี
- มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 5 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80

ไฟ String/ไฟเส้น Lightstrip

- ความสามารถในการขยาย: ไม่มี

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, โยิมออฟฟิศ, ทางเดิน
- สไตล์: ร่วมสมัย
- ประเภท: หลอดไฟแบบเส้น
- สบายตา: ไม่มี

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 160 mA
- ประสิทธิภาพ: 81 lm/W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.265 kg
- ความสูง: 0.2 cm
- ความยาว: 500 cm
- ความกว้าง: 0.8 cm

บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 20,000 ชั่วโมง
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 325
- สีของแสงไฟ: 3000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหุ้มแสง: ไม่มี
- LED: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 4(20)
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนที่มีวัตต์สูงสุด: 18 W
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II
- จำนวนแหล่งกำเนิดแสง: 1

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 6947830426041
- น้ำหนักสุทธิ: 0.18 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.26 kg
- ความสูง: 120 mm
- ความยาว: 43 mm
- ความกว้าง: 175 mm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 915004923801



วันที่ออก: 2024-08-12
เวอร์ชัน: 0.650

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com