


# PHILIPS

ไฟแบบฝัง Pomeron


ไฟแบบฝัง

2700K

สีขาว



59776/31/H0



## ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างทั่วไป เพื่อบ้านที่สดใส

จัดการทิศทางแสงของคุณในทิศทางต่างๆ ด้วยหัวที่ปรับได้ในการหมุนแบบ 2 แกนของไฟเฉพาะจุด LED ของ Philips Pomeron ที่มีการออกแบบด้วยสีขาวทันสมัยที่เสริมการตกแต่งของคุณ เพิ่มลำแสงที่แข็งแกร่งและเน้นด้วยความรู้สึกที่ชัดเจน

### ง่ายต่อการใช้งาน

- สามารถปรับมุมของแสงได้

### การประหยัดไฟ

- ติดตั้งบัลลาสต์ของ Philips ในตัว

# ไฮไลท์

สามารถปรับมุมของแสงได้

ประหยัดไฟ ใช้งานได้ยาวนาน

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

### การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

### ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 7,500

### ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

### มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ได้
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 30 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 5 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80

### อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, โยมออฟฟิศ
- สวิตช์: ร่วมสมัย
- ประเภท: ไฟแบบฝัง
- สบายตา: ได้

### คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 62 mA
- ประสิทธิภาพ: 55 lm/W

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.18 kg
- ความยาวที่ตัดออก: 7.0 cm
- ความกว้างที่ตัดออก: 7.0 cm
- ความสูง: 6.2 cm
- ความยาว: 9 cm
- ระยะระหว่างซอก: 3.15 cm
- ความกว้าง: 9 cm

### บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

### ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 107.4 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 390
- สีของแสงไฟ: 2700
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรีแสง: ไม่
- LED: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 7
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนที่มีวัตต์สูงสุด: 7 W
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II
- จำนวนแหล่งกำเนิดแสง: 1

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 6947830434565
- น้ำหนักสุทธิ: 0.12 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.16 kg
- ความสูง: 88 mm
- ความยาว: 94 mm
- ความกว้าง: 94 mm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 915005444701



วันที่ออก: 2024-06-06  
เวอร์ชัน: 0.223

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)