

PHILIPS

หลอดฟลูออเรสเซนต์
ชนิดแท่ง

สีมาตรฐาน TL-D

18 วัตต์

G13

โทนแสงสีขาว

871150070267840



เพื่อบ้านสว่างและมีสไตล์ด้วย รูปทรงเพรียวบาง

Philips TL/TLDs ให้แสงอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเปลี่ยนหลอดน้อยลง
มอบแสงส่องสว่างเพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่ใช้สอยทั่วไป

ให้แสงสว่างสดใส

- ให้สีมาตรฐานด้วยการจำลองเปรียบเทียบสีระดับกลาง
- กำลังส่องสว่างสูงตั้งแต่เริ่มต้น

ไฮไลท์

ให้สีมาตรฐาน
กำลังส่องสว่างสูงตั้งแต่เริ่มต้น

กำลังส่องสว่างสูงจะให้คุณภาพแสงที่ดีกว่าด้วย
ความสว่างที่มากกว่าและทำให้การประยุกต์ใช้
แสงในบ้านมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- ช่อง: GU10
- เทคโนโลยี: หลอดประหยัดไฟ
- หรีแสงได้: ได้

ความทนทาน

- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.9
- อายุการใช้งาน: 13,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 72
- การปรับอุณหภูมิสี: 6200 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1025 lm
- อุณหภูมิสีสัมพันธ์: 6200 K
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 1,050 lm

การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 230 V
- ขนาดวัตต์: 18 W
- การใช้พลังงาน: 18.0 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50 Hz
- รูปทรง: Linear
- หรีแสงได้: ใช่
- ฐานฝาครอบ: G13 | Medium Bi-Pin
Fluorescent

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8711500702678
- น้ำหนักสุทธิ: 0.07 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.09 kg
- ความสูง: 2.7 cm
- ความยาว: 60.6 cm
- ความกว้าง: 2.7 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 928048005436



วันที่ออก: 2024-06-19
เวอร์ชัน: 0.491

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com