

PHILIPS

แสงฮาโลเจน

50 วัตต์

ขั้ว GU5.3

โคมแสงสี่เหลี่ยม

8711500885708



แสงฮาโลเจนอันเหนือชั้น

ให้แสงสว่างสดใสที่สามารถหรี่แสงได้ ช่วยเพิ่มความโดดเด่นสุดพิเศษให้กับบ้านสวยมีสไตล์

ปรับเปลี่ยนตามสไตล์ในแบบของคุณ

- สามารถหรี่แสงได้ดีที่สุด เพื่อสร้างบรรยากาศสบาย

สร้างบรรยากาศสบาย

- ไฟฮาโลเจนแสงเจิดจ้าจะให้การเปรียบเทียบสีขาวดำที่ดียิ่งขึ้นสำหรับการเน้นแสงเฉพาะจุด
- แสงสว่างสดใสเพื่อการจัดแสงที่บ้านของคุณเอง

สร้างเอฟเฟกต์เพื่อการตกแต่ง

- แสงสำหรับการเน้นสามารถสร้างโฟกัสที่สมบูรณ์แบบบนวัตถุ

ไฮไลท์

สามารถหรี่แสงได้ดีที่สุด

หลอดไฟนี้สามารถใช้ร่วมกับสวิตช์หรี่แสงมาตรฐานทุกชนิด และสามารถหรี่แสงลงต่ำสุดได้ถึง 0% และแสงไฟยังสร้างบรรยากาศอบอุ่นผ่อนคลายเสมือนคุณใช้หลอดไส้

ค่าความเปรียบต่างสีขาวดำของแสงฮาโลเจน สำหรับการเน้นแสงเฉพาะจุด

ด้วยโคมไฟฮาโลเจนเจ็ดจ้า ความคมชัดจะเพิ่มขึ้น ตัวอักษรคมชัดและมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น และแสงสว่างสดใสจะช่วยผ่อนคลายดวงตาของคุณด้วยการเน้นแสงเฉพาะจุดที่ดีขึ้น

สว่างสดใสเป็นประกาย

แสงฮาโลเจนบริสุทธิ์เป็นแสงสดใสเป็นประกาย ซึ่งให้การสะท้อนแสงสวยงามบริเวณที่แสงส่องกระทบและเงาคมชัดในบริเวณที่ไม่ได้รับแสง หลอดไฟฮาโลเจนของ Philips สร้างการตกแต่งแสงและเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้ห้องของคุณ

แสงสว่างสำหรับการเน้นเพื่อการตกแต่ง

หลอดไฟ Philips เหมาะสำหรับใช้ในห้องสวย มีสไตล์ในบ้านของคุณที่จำเป็นต้องการหลอดไฟเน้นแสงเพื่อการเน้นแสงเฉพาะจุด

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: เฉพาะจุด
- ช่อง: GU5.3
- หรี่แสงได้: ได้

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 51 mm
- ความกว้าง: 46 mm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 2 ปี
- อายุการใช้งานสั้น: 2,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: แสงสำหรับการเน้น
- มุมของลำแสง: 36°
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 100
- การปรับอุณหภูมิสี: 2800 K
- หมวดหมูสีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- อุณหภูมิสีสัมพันธ์: 3000 K

การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 12 V
- ขนาดวัตต์: 50 W
- การใช้พลังงาน: 50 W

ค่าที่กำหนด

- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 2,000 ชั่วโมง

ข้อมูลทางเทคนิค

- หรี่แสงได้: ใช่
- ฐานฝาครอบ: GU5.3

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8711500885708
- น้ำหนักสุทธิ: 0.03 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- ความสูง: 5.6 cm
- ความยาว: 4.6 cm
- ความกว้าง: 4.6 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 924045517186



วันที่ออก: 2024-06-15
เวอร์ชัน: 0.499

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com