

# PHILIPS

แสงฮาโลเจน

20 วัตต์

ขั้ว GU5.3

โคมแสงสี่เหลี่ยม

8711500885920



## แสงฮาโลเจนอันเหนือชั้น

ให้แสงสว่างสดใสที่สามารถหรี่แสงได้ ช่วยเพิ่มความโดดเด่นสุดพิเศษให้กับบ้านสวยมีสไตล์

### ปรับเปลี่ยนตามสไตล์ในแบบของคุณ

- สามารถหรี่แสงได้ดีที่สุด เพื่อสร้างบรรยากาศสบาย

### สร้างบรรยากาศสบาย

- ไฟฮาโลเจนแสงเจิดจ้าจะให้การเปรียบเทียบสีขาวดำที่ดียิ่งขึ้นสำหรับการเน้นแสงเฉพาะจุด
- แสงสว่างสดใสเพื่อการจัดแสงที่บ้านของคุณเอง

### สร้างเอฟเฟกต์เพื่อการตกแต่ง

- แสงสำหรับการเน้นสามารถสร้างโพกัสที่สมบูรณ์แบบบนวัตถุ

# ไฮไลท์

## สามารถหรี่แสงได้ดีที่สุด

หลอดไฟนี้สามารถใช้ร่วมกับสวิตช์หรี่แสงมาตรฐานทุกชนิด และสามารถหรี่แสงลงต่ำสุดได้ถึง 0% และแสงไฟยังสร้างบรรยากาศอบอุ่นผ่อนคลายเสมือนคุณใช้หลอดไส้

## ค่าความเปรียบต่างสีขาวดำของแสงฮาโลเจน สำหรับการเน้นแสงเฉพาะจุด

ด้วยโคมไฟฮาโลเจนเจิดจ้า ความคมชัดจะเพิ่มขึ้น ตัวอักษรคมชัดและมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น และแสงสว่างสดใสจะช่วยให้ผ่อนคลายดวงตาของคุณด้วยการเน้นแสงเฉพาะจุดที่ดีขึ้น

## สว่างสดใสเป็นประกาย

แสงฮาโลเจนบริสุทธิ์เป็นแสงสดใสเป็นประกาย ซึ่งให้การสะท้อนแสงสวยงามบริเวณที่แสงส่องกระทบและเงาคมชัดในบริเวณที่ไม่ได้รับแสง หลอดไฟฮาโลเจนของ Philips สร้างการตกแต่งแสงและเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้ห้องของคุณ

## แสงสว่างสำหรับการเน้นเพื่อการตกแต่ง

หลอดไฟ Philips เหมาะสำหรับใช้ในห้องสวย มีสไตล์ในบ้านของคุณที่จำเป็นต้องการหลอดไฟเน้นแสงเพื่อการเน้นแสงเฉพาะจุด

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: เฉพาะจุด
- ช่อง: GU5.3
- หรี่แสงได้: ได้

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 51 mm
- ความกว้าง: 46 mm

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 2 ปี
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 8,000
- อายุการใช้งานสิ้น: 2,000 ชั่วโมง

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: แสงสำหรับการเน้น
- มุมของลำแสง: 36 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 100
- การปรับอุณหภูมิสี: 2800 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 3000 K

## การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 12 V
- ขนาดวัตต์: 20 W
- การใช้พลังงาน: 20 W

## ค่าที่กำหนด

- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 2,000 ชั่วโมง

## ข้อมูลทางเทคนิค

- หรี่แสงได้: ใช่
- ฐานฝาครอบ: GU5.3

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8711500885920
- น้ำหนักสุทธิ: 0.03 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- ความสูง: 5.5 cm
- ความยาว: 4.5 cm
- ความกว้าง: 4.5 cm



วันที่ออก: 2025-03-18  
เวอร์ชัน: 0.562

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)