

# PHILIPS

ดาวนไลท์

ประโยชน์ใช้สอย

MESON



8718696171066



## ไฟ LED สบายตาที่อ่อนโยน ต่อดวงตาของคุณ

โคมไฟ LED ของฟิลิปส์ให้แสงที่ออกแบบมาเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

### ง่ายต่อการใช้งาน

- เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำ ออกแบบมาให้ติดตั้งได้โดยดูไม่เกะกะสายตาและเข้ากับห้อง

### เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างสดใสอย่างสม่ำเสมอ

### ความปลอดภัย

- ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย

### การติดตั้ง

- ไดรเวอร์ในตัวพร้อมขั้วต่อเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

# ไฮไลท์

เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำ รูปทรงเพรียวบาง

กระจายแสงสว่างสดใสอย่างสม่ำเสมอ

เลือกแสงที่กระจายความสว่างอย่างสม่ำเสมอ ลักษณะนี้จะให้แสงสว่างทั่วทั้งพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ห้องของคุณสว่างสดใส

ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย

ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้ขจัดรังสี UV ที่อาจเป็นอันตรายได้

อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

โคโรเวอรินตัวพร้อมขั้วต่อเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย

ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยโดยไม่ต้องมีความรู้หรือไม่ต้องเดินสายไฟ

## รายละเอียดเฉพาะ

### การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

### ความชันในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

### มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 110 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80

### อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สเปคตา: ได้

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.152 kg
- ความยาวที่ตัดออก: 15 cm
- ความกว้างที่ตัดออก: 15 cm
- ความสูง: 4.7 cm
- ความยาว: 16.5 cm
- ระยะระหว่างซอก: 10.5 cm
- ความกว้าง: 16.5 cm

### บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

### ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 1200
- สีของแสงไฟ: 3000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- LED: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 17
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696171066
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.08 kg
- ความสูง: 166 mm
- ความยาว: 56 mm
- ความกว้าง: 180 mm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 915005748901



วันที่ออก: 2024-06-15  
เวอร์ชัน: 0.110

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)