

PHILIPS

ไฟรูปทรงเทียน 40 วัตต์
B35 E14

LED

2700K

470lm

15,000 ชม

220-240 V

8718696454916



แสงที่สบายตา

แสงที่ด้อยคุณภาพอาจทำให้สายตาเมื่อยล้า ดังนั้นการให้แสงสว่างที่เหมาะสมในบ้านของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ โคมไฟ Philips LED ผ่านเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวดเพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความสบายทางสายตาของเรา†

ทางเลือกที่คงทน

- อายุการใช้งานสูงสุด 15 ปี
- การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ ประหยัดพลังงานอย่างน้อย 80%

สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

- แสงสีขาวอบอุ่นเหมือนหลอดไส้ของจริง (2700K)

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ
- ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้

สว่างทันที (LED)

- เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

ไฮไลท์

อายุการใช้งานสูงสุด 15 ปี

ด้วยอายุการใช้งานกว่า 15.000 ชั่วโมง หลอดไฟ LED ของ Philips มั่นใจได้ว่าบรรยากาศที่คุณต้องการจะอยู่คู่กับคุณยาวนานถึง 15 ปี*

การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ



เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ของ Philips คุณจะประหยัดพลังงานได้ทันทีถึง 80% โดยไม่ทำให้แสงสว่างและคุณภาพลดลง

แสงสีขาวอบอุ่น (2700K)

แสงไฟสามารถมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน ซึ่งระบุเป็นหน่วยเคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้โทนแสงอบอุ่นที่สบายตามากกว่า ในขณะที่หลอดไฟที่มีค่าเคลวินสูงจะให้โทนแสงเย็นตาที่ช่วยปลุกเร้าพลังงานได้ดีกว่า

แสง LED ที่อ่อนโยนสบายตา



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสบตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้

เมื่อไฟของคุณกระพริบติดต่อกันอย่างรวดเร็ว อาจไม่ดีต่อดวงตาของคุณ ทำให้เกิดอาการปวดหัว และกระตังทำให้ผู้ที่มีความไวต่อแสงมีอาการกำเริบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงปรารถนาและไม่ควรเกิดขึ้น หลอดไฟ LED สามารถกระพริบเนื่องจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสของไดรฟ์เวอร์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไฟ LED ของ Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการผันแปรในกระแสของไดรฟ์เวอร์ซึ่งกำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระพริบ ดังนั้นคุณจะไม่เห็นแสงกระพริบแม้สักนิดเดียว

เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

ไม่ต้องรอ: หลอดไฟ LED จาก Philips ให้ความสว่างเต็มที่ทันทีที่คุณเปิดสวิตช์

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: รูปทรงเทียน
- รูปทรงหลอดไฟ: ไฟรูปทรงเทียนแบบไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ซ็อก: E14
- ประเภทของกระจุก: ใส
- รหัสของรูปทรงโคมไฟ: B35
- ผิวหลอดไฟ: ใส
- หรีแสงได้: ไม่มี

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 10.6 cm
- ความกว้าง: 3.5 cm

การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 470 lm
- เวลาวอร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 85 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ตระกูลผลิตภัณฑ์: EyeComfort

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 5.5 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 40 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 10.6 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696454916
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
- ความสูง: 14 cm
- ความยาว: 4.5 cm
- ความกว้าง: 4.5 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929001142507



วันที่ออก: 2024-06-15
เวอร์ชัน: 0.677

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com