

PHILIPS

ไฟรูปทรงเทียน 25 วัตต์
P45 E14

LED

2700K

250lm

15,000 ชม

220-240 V



8718696475225



หลอดกลม LED คมชัดเจิดจ้า เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ บ้านของคุณ

พบกับไฟ LED สีขาวนวล

ทางเลือกที่คงทน

- อายุการใช้งานสูงสุด 15 ปี
- การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ ประหยัดพลังงานอย่างน้อย 80%

สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

- แสงสีขาวอบอุ่นเหมือนหลอดไส้ของจริง (2700K)

สว่างทันที (LED)

- เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

ไฮไลท์

อายุการใช้งานสูงสุด 15 ปี

ด้วยอายุการใช้งานกว่า 15.000 ชั่วโมง หลอดไฟ LED ของ Philips มั่นใจได้ว่าบรรยากาศที่คุณต้องการจะอยู่คู่กับคุณยาวนานถึง 15 ปี*

การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ



เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ของ Philips คุณจะประหยัดพลังงานได้ทันทีถึง 80% โดยไม่ทำให้แสงสว่างและคุณภาพลดลง

แสงสีขาวอบอุ่น (2700K)

แสงไฟสามารถมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน ซึ่งระบุเป็นหน่วยเคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้โทนแสงอบอุ่นที่สบายตามากกว่า ในขณะที่หลอดไฟที่มีค่าเคลวินสูงจะให้โทนแสงเย็นตาที่ช่วยปลุกเร้าพลังงานได้ดีกว่า

เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

ไม่ต้องรอ: หลอดไฟ LED จาก Philips ให้ความสว่างเต็มที่ทันทีที่คุณเปิดสวิตช์

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: Luster
- รูปทรงหลอดไฟ: ลัสเตอร์ที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ซ็อก: E14
- ประเภทของกระจก: ใส
- รหัสของรูปทรงโคมไฟ: P45
- ผิวหลอดไฟ: ใส
- หรีแสงได้: ไม่มี

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 8.8 cm
- ความกว้าง: 4.5 cm

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 250 lm
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

ข้อมูลบรรจุกักเก็บ

- ตระกูลผลิตภัณฑ์: EyeComfort

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.4
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 4 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 25 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 8.8 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696475225
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
- ความสูง: 12.6 cm
- ความยาว: 4.6 cm
- ความกว้าง: 4.6 cm



วันที่ออก: 2024-11-22
เวอร์ชัน: 0.740

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com