

PHILIPS

เฉพาะจุด

LED

5 วัตต์ (50 วัตต์)

ขั้ว GU5.3

โทนแสงสีขาว

หรี่แสงไม่ได้



8718696579572



แสงสำหรับการเน้น LED อัน ทนทานที่ให้ลำแสงแบบเน้น เฉพาะจุด

ไฟส่องเฉพาะจุด LED ของ Philips ให้ลำแสงสว่างที่เน้นเฉพาะจุด ใช้งานได้ยาวนาน และประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมาก

แสงสว่างที่คุณวางใจ

- เชื่อมต่อกับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์

เปลี่ยนอะไหล่สบาย

- ให้แสงสว่างสูงสุดทันทีที่กดสวิตช์

สร้างบรรยากาศที่ระดับกระเบื้อง

- แสงสว่างสดใสในมุมสูงสำหรับการตกแต่งภายในที่ทันสมัย

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- ปลอดภัยสำหรับทุกๆ ห้องและสะดวกในการรีไซเคิล

ไฮไลท์

ไม่มีรังสียูวี หรือ อินฟราเรด

ลำแสงจากหลอดไฟปราศจากอินฟราเรด จึงไม่แผ่รังสีความร้อน และไม่มีแสงอัลตราไวโอเล็ต เนื้อผ้าและสิ่งของที่อยู่ภายใต้แสงนี้จึงไม่ซีดจาง

จุดติดทันที

สว่างทันทีที่เปิดสวิตช์ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของ Philips ที่จะช่วยประหยัดพลังงานนับตั้งแต่เปิดสวิตช์หลอดไฟ LED

โคมไฟโทนแสงสีขาวเจิดจ้า 4000K

แสงไฟสามารถมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน ซึ่งระบุเป็นหน่วยเคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้โทนแสงอบอุ่นที่สบายตามากกว่า ในขณะที่หลอดไฟที่มีค่าเคลวินสูงจะให้โทนแสงเย็นตาที่ช่วยปลุกเร้าพลังงานได้ดีกว่า

ไม่มีสารที่เป็นอันตราย

หลอดไฟ Philips LED ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตราย ทำให้ปลอดภัยสำหรับทุกๆ ห้องและสะดวกในการรีไซเคิล

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: เฉพาะจุด
- รูปทรงหลอดไฟ: ไฟเฉพาะจุดแบบกระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: GU5.3
- หรีแสงได้: ไม่มี

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 46 mm
- ความกว้าง: 50 mm

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 24 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 435 lm
- เวลาออร์มอ์พจนถึงส่องสว่าง 60%: 1
- อุณหภูมิสีสัมพันธ์: 6500 K
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 435 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 87.00 lm/W

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 87 lm/W
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS: ใช่

กำลังไฟ

- กำลังไฟฟ้าเสมือน (เศษส่วน): 0.5

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: >0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V
- ขนาดวัตต์: 5 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 50 W
- การใช้พลังงาน: 5 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 4.7 cm

ค่าที่กำหนด

- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000 ชั่วโมง
- ความเข้มข้นสูงสุด: 1700 cd

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz
- ความถี่ของสาย: - Hz
- หรีแสงได้: ไม่มี
- ฐานฝาครอบ: GU5.3

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696579572
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- ความสูง: 5.2 cm
- ความยาว: 4.5 cm
- ความกว้าง: 4.5 cm



วันที่ออก: 2024-11-22
เวอร์ชัน: 0.516

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com