

PHILIPS

หลอดตะเกียบ E27
ขนาด 85 วัตต์

LED

4000K

1050lm

15,000 ชม

8718696844984



หลอดไฟที่ไม่เหมือนใคร

หลอดไฟ LED ทันสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร
คุณประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลด
ความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้
- ส่องสว่างทั่วบริเวณ

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 15 ปี

ไฮไลท์

ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้

เมื่อไฟของคุณกระพริบติดต่อกันอย่างรวดเร็ว อาจไม่ติดดวงตาของคุณ ทำให้เกิดการปวดหัว และกระตังทำให้ผู้ที่ไวต่อลมชักแบบไวต่อแสงมีอาการกำเริบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงปรารถนาและไม่ควรจะเกิดขึ้น หลอดไฟ LED สามารถกระพริบเนื่องจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสของไดรฟ์เวอร์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไฟ LED ของ Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการผันแปรในกระแสของไดรฟ์เวอร์ซึ่งกำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระพริบ ดังนั้นคุณจะไม่เห็นแสงกระพริบแม้สักนิดเดียว

ส่องสว่างทั่วบริเวณ

ด้วยรูปทรงที่แม้จะเป็นดีไซน์วินเทจแต่ก็เปี่ยมด้วยนวัตกรรม ทำให้หลอดไฟ LED รุ่นนี้ป้องกันเงาที่โดยปกติจะปรากฏที่ขอบกระจายลำแสง จึงได้ผลลัพธ์เป็นโทนแสงสีเหลืองดูเป็นธรรมชาติอยู่รอบๆ

อายุการใช้งานเฉลี่ย 15,000 ชั่วโมง



ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับแสงสว่างได้ยาวนานถึง 15 ปี

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- ประเภทของกระจก: ฝ้า
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- หรีแสงได้: ไม่มี

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 11.43 cm
- ความกว้าง: 3.72 cm

การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 200 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1050 lm
- เวลาออร์มอ์พจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 110 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718696844984
- EOC: 871869684498400
- ชื่อผลิตภัณฑ์: DLStick 9.5W E27 4000K 1PF/12 APR

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.51
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 9.5 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 85 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 11.43 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

8718696844984

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696844984
 - น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
 - น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
- ความสูง: 14.8 cm
 - ความยาว: 4 cm
 - ความกว้าง: 4 cm



วันที่ออก: 2024-11-22
เวอร์ชัน: 0.139

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com