

PHILIPS

หลอดไฟไส้ Filament
ST64 E27 40 วัตต์


LED

3000K

400 ลูเมน

10000h

8718699623135



หลอดไฟ LED ทันสมัยเพื่อ บ้านคุณ

หลอดไฟ LED ของ Philips ให้แสงสีขาวโทนอุ่นที่สวยงาม มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ และประหยัดพลังงานได้อย่างมากในที่ ด้วยการออกแบบที่บริสุทธิ์และหรูหรา หลอดไฟนี้จึงเข้ามาทดแทนหลอดไส้แบบไส้ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เลือกอะไหล่ที่เปลี่ยนได้ง่ายสำหรับหลอดไฟเก่าของคุณ

- รูปทรงและขนาดคล้ายกับหลอดไส้มาตรฐาน

ไฮไลท์

แทนหลอดไส้มาตรฐาน



ด้วยการออกแบบที่สวยงามและรูปทรงที่คุ้นเคย หลอดไฟ LED แบบประหยัดพลังงานนี้เป็นการทดแทนอย่างเหมาะสมและยั่งยืนสำหรับหลอดไส้แบบดั้งเดิม

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- ผิวหลอดไฟ: ใส
- หรีแสงได้: ไม่มี

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 14 cm
- ความกว้าง: 6.4 cm

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 20,000
- อายุการใช้งานสั้น: 10,000 ชั่วโมง

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 300 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 3000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 400 lm

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 100 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718699623135
- EOC: 871869962313500
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDClassic 4-40W ST64 E27 830 CL NDAPR

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.51
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 4 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 40 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 14 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699623135
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- ความสูง: 18.2 cm
- ความยาว: 7 cm
- ความกว้าง: 7 cm



วันที่ออก: 2025-02-13
เวอร์ชัน: 0.126

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com