

PHILIPS

หลอดไฟ A80 E27 160
วัตต์

LED

6500K

2300lm

10000h



8718699640538



หลอดไฟ LED ทนสมัยเพื่อ บ้านคุณ

หลอดไฟ LED ของ Philips ให้แสงสีขาวอบอุ่นที่สวยงาม พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน และการประหยัดพลังงานอันน่าเหลือเชื่อ ด้วยการออกแบบที่ทนสมัยและสง่างามทำให้หลอดไฟหรือแสงได้ดวงนี้ลงตัว เหมาะที่จะมาแทนที่หลอดไฟดั้งเดิมแบบฝ้าของคุณ

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- เชื่อมโยงได้กับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์

ออกแบบมาให้ดูดีอยู่เสมอทั้งในยามปิดและยามเปิด

- ดูดีทั้งในยามปิดและเปิด

ไฮไลท์

ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้

เมื่อไฟของคุณกระพริบติดต่อกันอย่างรวดเร็ว อาจไม่ดีต่อดวงตาของคุณ ทำให้เกิดการปวดหัว และกระตังทำให้ผู้ที่มีความไวต่อแสงมีอาการกำเริบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงปรารถนาและไม่ควรจะเกิดขึ้น หลอดไฟ LED สามารถกระพริบเนื่องจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสของไดรฟ์เวอร์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไฟ LED ของ Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการผันแปรในกระแสของไดรฟ์เวอร์ซึ่งกำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระพริบ ดังนั้นคุณจะไม่เห็นแสงกระพริบแม้สักนิดเดียว

ไม่มีรังสียูวี หรือ อินฟราเรด

ลำแสงจากหลอดไฟปราศจากอินฟราเรด จึงไม่แผ่รังสีความร้อน และไม่มีแสงอัลตราไวโอเล็ต เนื้อผ้าและสิ่งของที่อยู่ภายใต้แสงนี้จึงไม่ซีดจาง

ดูดีทั้งในยามปิดและเปิด



"โคมไฟแสนสวยงามที่มาพร้อมไส้หลอดที่มองเห็นได้เหล่านี้ช่วยสะท้อนสไตล์ในตัวคุณ และใส่ความรู้สึกถึงวันวานให้ทุกห้องของคุณ ดูดีทั้งในยามปิดและยามเปิด"

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อ: E27
- ประเภทของกระจก: ผ้า
- หรีแสงได้: ไม่มี
- ผิวหลอดไฟ: Frosted

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 15.5 cm
- ความกว้าง: 8 cm

การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมกว้าง: -20 ถึง +45 °C
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 150 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 2300 lm
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: 0.5
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 6500 K
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 2,300 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 121 lm/W

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สายตา: ไม่มี

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 121 lm/W
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS: ใช่

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718699640538
- EOC: 871869964053800
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

กำลังไฟ

- กำลังไฟฟ้าเสมือน (เศษส่วน): 0.51

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.51
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 19 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 160(160W for Incandescent;35W CFL) W
- การใช้พลังงาน: 19 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 15.5 cm

ค่าที่กำหนด

- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 12,000 ชั่วโมง
- ความเข้มข้นสูงสุด: N/A cd

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz
- หรี่แสงได้: ไม่
- ฐานฝาครอบ: E27

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699640538
- น้ำหนักสุทธิ: 0.15 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.19 kg
- ความสูง: 16.2 cm
- ความยาว: 8.2 cm
- ความกว้าง: 8.2 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002004149



วันที่ออก: 2024-06-24
เวอร์ชัน: 0.140

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com