

**PHILIPS**

LED EM/Mains C-T9

LED

2000lm

4000K

G10q

8718699645335



## โคมไฟตกแต่งภายในรูปทรง เพรียวบางเพื่อความสว่าง อย่างมีสไตล์

MyCare LED Circular ผสานแหล่งกำเนิดแสง LED เข้ากับหลอดไฟลูออเรสเซนซ์แบบดั้งเดิม โดยถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแทนที่หลอดไฟลูออเรสเซนซ์แบบกลมที่ทำงานบนตัวติดตั้ง G10q หลอดไฟนี้ประหยัดพลังงานได้มาก และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานในฟอร์มแฟคเตอร์ที่คล้ายคลึงกัน

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: C-T9
- ช่อง: G10q
- หรีแสงได้: ไม่มี

## ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมกว้าง: -20 ถึง +45 °C
- อายุการใช้งานสั้น: 30,000 ชั่วโมง

## ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 120 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 2000 lm
- เวลาวอร์มอัปเดตจนถึงส่องสว่าง 60%: 0.5
- อุณหภูมิสีสัมพันธ์: 4000 K
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 2,000 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 100 lm/W

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- เครื่องหมายการอนุมัติ: เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS, เครื่องหมาย CE, ใบบรับรอง KEMA Keur
- LED Innovations: EyeComfort

## คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 100 lm/W
- เครื่องหมาย CE: ใช่
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS: ใช่

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718699645335
- EOC: 871869964533500
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LED Circular 20W 840 G10q AP

## กำลังไฟ

- กำลังไฟฟ้าเสมือน (เศษส่วน): 0.5

## การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: >0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 20 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 32 W
- การใช้พลังงาน: 20 W

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 29.8 cm

## ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz
- หรีแสงได้: ไม่มี
- ฐานฝาครอบ: G10q

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699645335
- น้ำหนักสุทธิ: 0.11 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.11 kg
- ความสูง: 30.5 cm
- ความยาว: 3.6 cm
- ความกว้าง: 30.5 cm



วันที่ออก: 2024-11-22  
เวอร์ชัน: 0.255

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)