

PHILIPS

ฝาครอบทนต่อทุกสภาพ
อากาศ

สวิตช์และช่อง

LeafStyle

โพลีคาร์บอเนต

สีเทา

8718699657017



สวิตช์และช่องคุณภาพสูงที่ ออกแบบมาให้ใช้งานได้ อย่างปลอดภัยนานหลายปี

Philips LeafStyle มีสวิตช์และช่องที่ดีไซน์ทันสมัย ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ในระดับสูง และติดตั้งง่ายให้ครอบครัวของคุณ

ความสะอาด

- การป้องกันระดับ IP55

ความปลอดภัยและความทนทาน

- PC คุณภาพสูง
- มาตรฐาน IEC และกฎภายในของ Philips

ไฮไลท์

การป้องกันระดับ IP55

พบกับการป้องกันระดับ IP55 -- ปกป้องส่วนประกอบภายในจากน้ำและฝุ่น

PC คุณภาพสูง

PC คุณภาพสูงสำหรับฝาและฐาน

มาตรฐาน IEC และกฎภายในของ Philips

ผ่านมาตรฐาน IEC และสอดคล้องตามกฎการออกแบบภายในที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของ Philips

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: PC
- โมดูล/Gang: 1 โมดูล
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: LeafStyle
- ความลึกของกล่องติดตั้งขั้นต่ำ: 34 cm

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 13.7 cm
- ความกว้าง: 10.15 cm
- ความลึก: 3.2 cm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699657017
- น้ำหนักสุทธิ: 0.17 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.17 kg
- ความสูง: 3.2 cm
- ความยาว: 13.8 cm
- ความกว้าง: 10.1 cm



วันที่ออก: 2025-02-27
เวอร์ชัน: 0.334

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com