

# PHILIPS

หลอดไฟ P45 E27 33  
วัตต์

LED

3000K

300 ลูเมน

25,000 ชม

8718699658083



## หลอดไฟที่ไม่เหมือนใคร

หลอดไฟ LED ทันสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร  
คุณจะสามารถประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลด  
ความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

### แสงสว่างคุณภาพสูง

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

### เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 15 ปี
- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 25 ปี

### แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- สว่างขึ้นในที่

### LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- แสงที่แสดงสีที่แท้จริง

# ไฮไลต์

แสง LED ที่อ่อนโยนสบายตา



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสบตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

อายุการใช้งานเฉลี่ย 25,000 ชั่วโมง



ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 25,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับโซลูชันแสงสว่างที่เหมาะสมได้ยาวนานเกินกว่า 25 ปี

**สว่างขึ้นในทันที  
แสงที่แสดงสีที่แท้จริง**

อายุการใช้งานเฉลี่ย 15,000 ชั่วโมง



ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับแสงสว่างได้ยาวนานถึง 15 ปี



ดูสีสันที่แท้จริงของเสื้อผ้าของคุณเมื่อคุณเลือกชุดจากตู้เสื้อผ้าของคุณ คุณสามารถจับคู่ชุดสีแดงและรองเท้าสีแดงได้อย่างมั่นใจ และแน่ใจได้ว่าสีเข้ากันอย่างลงตัว

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: ลิสเตอร์ที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช้อง: E27
- ประเภทของกระจก: ฝ้า
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- หรีแสงได้: ไม่มี

### ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 8.7 cm
- ความกว้าง: 4.5 cm

### การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: พลาสติก

### ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสิ้น: 15,000 ชั่วโมง

### ความขึ้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 150 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- การปรับอุณหภูมิสี: 3000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 250 lm
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที
- รหัสสี: 930 | CCT of 3000K

### อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

### คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 83 lm/W

### ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718699658083
- EOC: 871869965808300
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBulb 3W E27 3000K 230V P45 9 APR

### การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.41
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 3 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 25 W

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 8.7 cm

### ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699658083
- น้ำหนักสุทธิ: 0.02 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.03 kg
- ความสูง: 8.8 cm
- ความยาว: 4.7 cm
- ความกว้าง: 4.7 cm



วันที่ออก: 2024-11-22  
เวอร์ชัน: 0.109

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)