

# PHILIPS

หลอดไฟ A60S E27  
68 วัตต์

LED

4000K

770lm

15,000 ชม

8718699663971



## หลอดไฟ LED ทนสมัยเพื่อ บ้านคุณ

หลอดไฟ LED ทนสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร  
คุณจะช่วยประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลด  
ความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

### เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- เชื้อถือได้กับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์
- ไร้สารปรอท

### LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

# ไฮไลท์

## ไม่มีรังสียูวี หรือ อินฟราเรด

ลำแสงจากหลอดไฟปราศจากอินฟราเรด จึงไม่แผ่รังสีความร้อน และไม่มีแสงอัลตราไวโอเล็ต เนื้อผ้าและสิ่งของที่อยู่ภายใต้แสงนี้จึงไม่ซีดจาง

## ไร้สารปรอท

ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสงตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- ประเภทของกระจก: ผ้า
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- หรีแสงได้: ไม่มี

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 11 cm
- ความกว้าง: 6 cm

## การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: พลาสติก

## ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 25,000 ชั่วโมง

## ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 200 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 910 lm
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที
- รหัสสี: 940 | CCT of 4000K

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

## คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 113 lm/W

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718699663971
- EOC: 871869966397100
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBulb 8W E27 4000K 230V 1PF/12 9 APR

## การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 8 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 76 W

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 11 cm

## ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

8718699663971

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699663971
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.08 kg

- ความสูง: 13.7 cm
- ความยาว: 6.1 cm
- ความกว้าง: 6.1 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003007107



วันที่ออก: 2024-06-19  
เวอร์ชัน: 0.42

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)