

# PHILIPS

หลอดไฟ A60 E27 120  
วัตต์

LED

6500K

850lm

15,000 ชม

8718699669072



## หลอดไฟ LED ทนสมัยเพื่อ บ้านคุณ

หลอดไฟ LED ทนสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร  
คุณจะช่วยประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลด  
ความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

### เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- เชื้อถือได้กับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์
- ไร้สารปรอท

### LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

# ไฮไลท์

## ไม่มีรังสียูวี หรือ อินฟราเรด

ลำแสงจากหลอดไฟปราศจากอินฟราเรด จึงไม่แผ่รังสีความร้อน และไม่มีแสงอัลตราไวโอเล็ต เนื้อผ้าและสิ่งของที่อยู่ภายใต้แสงนี้จึงไม่ซีดจาง

## ไร้สารปรอท

ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสงตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- ประเภทของกระจก: ฝ้า
- CRI: ไม่มี
- ผิวหลอดไฟ: Frosted

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 12.2 cm
- ความกว้าง: 6.25 cm

## การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: พลาสติก

## ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมกว้าง: -20 ถึง +30 °C
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

## ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 280 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 850 lm
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: 0.5
- รหัสสี: 865 | CCT of 6500K
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 6500 K
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 850 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 106 lm/W

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

## คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 106 lm/W
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS: ใช่

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718699669072
- EOC: 871869966907200
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LED Sensor 8-60W E27 CDL FR 1PF/6 APR

## กำลังไฟ

- กำลังไฟฟ้าเสมือน (เศษส่วน): 0.5

## การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 8 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 60 W
- การใช้พลังงาน: 8 W

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- ความยาว: 12.2 cm

**ค่าที่กำหนด**

- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000 ชั่วโมง

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- ความถี่: 50-60 Hz
- หรีแสงได้: ไม่
- ฐานฝาครอบ: E27

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699669072
- น้ำหนักสุทธิ: 0.07 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.09 kg
- ความสูง: 14.8 cm
- ความยาว: 6.2 cm
- ความกว้าง: 6.2 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002058619



วันที่ออก: 2024-09-07  
เวอร์ชัน: 0.363

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)