

# PHILIPS

โคมไฟเพดาน 20 วัตต์

ไฟเพดาน

6500K

สีขาว

8718699748357



## ไฟ LED สบายตาที่อ่อนโยน ต่อดวงตาของคุณ

โคมไฟ LED ของฟิลิปส์ให้แสงที่ออกแบบมาเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

### ง่ายต่อการใช้งาน

- ติดตั้งง่าย

### เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

### ความปลอดภัย

- ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย

### คุณภาพเยี่ยม

- EyeComfort - แสงสว่างที่สบายตา
- ทำความสะอาดได้ง่ายๆ

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

# ไฮไลต์

## ติดตั้งง่าย

ไม่ยุ่งยากในการติดตั้ง เพียงแค่ติดหรือแขวนให้แน่นบนผนังหรือเพดานแล้วเสียบปลั๊ก หลอดไฟนี้ก็พร้อมที่จะสว่างทันที

## กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

ส่องสว่างทั่วทั้งห้องอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

## ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย

ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้ขจัดรังสี UV ที่อาจเป็นอันตรายได้

## สบายตา

แสงที่ต่อคุณภาพอาจทำให้สายตาเมื่อยล้า เนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้ง การให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และเอฟเฟกต์การหรี่แสง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EyeComfort หลอดไฟ LED ของ Philips ไม่เพียงให้แสงสว่างที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ซึ่งให้คุณภาพ

แสง กำลังส่องสว่าง และสีของแสงที่สม่ำเสมอ ยาวนานกว่าทศวรรษ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่สบายตาเพื่อถนอมดวงตาของคุณ

## ทำความสะอาดได้ง่ายๆ

วัสดุที่ไร้รอยต่อและทำความสะอาดได้ง่ายทำให้บ้านของคุณดูสวยงามตั้งแต่พื้นจรดเพดาน

## อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

## ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000

## ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

## มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มอ์พจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, โยม ออฟฟิศ, โรงรถ
- สวิตช์: รวมสมัย
- ประเภท: ไฟเพดาน
- สบายตา: ได้

## คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 184 mA
- ประสิทธิภาพ: 95 lm/W

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.68 kg
- ความสูง: 7.5 cm
- ความยาว: 39 cm
- ความกว้าง: 39 cm

## บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

## ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 390 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 1900
- สีของแสงไฟ: 6500
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- LED: ได้
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส I

8718699748357

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699748357
- น้ำหนักสุทธิ: 0.22 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.95 kg

- ความสูง: 7.7 cm
- ความยาว: 42.6 cm
- ความกว้าง: 42.6 cm



วันที่ออก: 2025-02-27  
เวอร์ชัน: 0.163

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)