

# PHILIPS

หลอดไฟ T60 E27 99  
วัตต์

LED

3000K

1500lm

15,000 ชม

8719514252851



## ไฟ LED สว่างจ้า ด้วย คุณภาพแสงชั้นเยี่ยม

หลอดไฟ LED ทันสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร  
คุณประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลด  
ความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

### แสงสว่างคุณภาพสูง

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

### LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- สลับไปใช้ความสว่างเป็นพิเศษ

# ไฮไลต์

## แสง LED ที่อ่อนโยนสบายตา



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสงตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

## EyeComfort ที่มาพร้อมการออกแบบกระจกทรงเว้า

หลอดไฟนี้ให้ความสบายตา ประหยัดพลังงาน และใช้งานได้ยาวนาน โดยมาในดีไซน์แบบเว้าที่ให้ลำแสงกว้างเพื่อความสะดวกเป็นพิเศษ

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: T60
- ช่อง: E27
- ประเภทของกระจก: ฝ้า
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- หรี่แสงได้: ไม่มี

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 11.05 cm
- ความกว้าง: 6 cm

## การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: พลาสติก

## ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

## ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์พร้อมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 150 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 3000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1500 lm
- เวลาวอร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที
- รหัสสี: 830 | CCT of 3000K

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

## คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 115 lm/W

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8719514252851
- EOC: 871951425285100
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBright 13W E27 3000K 230V 1CT/12 APR

## การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 13 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 99 W

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 11.05 cm

## ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514252851
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.07 kg
- ความสูง: 11.9 cm
- ความยาว: 6.3 cm
- ความกว้าง: 6.3 cm



วันที่ออก: 2025-01-23  
เวอร์ชัน: 0.182

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)