

# PHILIPS

LEDtube EM/Mains  
T8

LED

600 มม.

6500K

ขั้ว G13

8719514339286



## ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างเพื่อการ ทำงาน LED ที่ทนทานและ ให้คุณภาพแสงชั้นเยี่ยม

การอัปเกรดเป็นหลอด LED ของ Philips เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าของคุณให้เป็นเทคโนโลยี LED ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ หลอด LED ของ Philips นี้เหมาะสำหรับที่ที่ต้องการแสงสว่างมาก

### เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- เพลิดเพลินกับ LED ที่ประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องสูญเสียคุณภาพของแสงไฟ ประหยัดพลังงานมากกว่า 50% ทันทีด้วยการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้อยู่ (กฎระเบียบของสหภาพยุโรปห้ามไม่ให้ใช้ตั้งแต่ปี 2023)

### LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- ด้วยอายุการใช้งานขงถึง 15,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับโซลูชันแสงสว่างที่เหมาะสมใช้งานได้ยาวนานเกินกว่า 15 ปี

### เลือกอะไหล่ที่เปลี่ยนได้ง่ายสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าของคุณ

- การเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่งที่พอดีกับโคมไฟที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์แบบเพียงเสียบปลั๊กและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินสายใหม่ให้ยุ่งยาก

# ไฮไลท์

ประหยัดพลังงานมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์

ใช้งานได้ยาวนานถึง 15,000 ชม. ติดตั้งได้รวดเร็วและง่ายดาย

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: T8
- ช่อง: G13
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- หรีแสงได้: ไม่มี

### ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 60.4 cm
- ความกว้าง: 2.8 cm

### ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

### ความสิ้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 240 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 70
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1050 lm

### อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

### คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 105 lm/W

### ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8719514339286
- EOC: 871951433928600
- ชื่อผลิตภัณฑ์: Ledtube DE HO 600mm 10W 765 T8 G13

### การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 10 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 18 W

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 60.4 cm

### ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514339286
- น้ำหนักสุทธิ: 0.09 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.19 kg
- ความสูง: 2.9 cm
- ความยาว: 60.5 cm
- ความกว้าง: 2.9 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003063208



วันที่ออก: 2024-06-15  
เวอร์ชัน: 0.56

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)