

PHILIPS

LEDtube EM/Mains
T8

LED

600 มม.

6500K

ขั้ว G13

8719514360921



ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างเพื่อการ ทำงาน LED ที่ทนทานและ ให้คุณภาพแสงชั้นเยี่ยม

การปรับเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ของ Philips เป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการแทนที่หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เก่าของคุณด้วยเทคโนโลยี LED ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ หลอด LED ของ Philips เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมาก

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ไม่มีเสียงฮัมและเสียงหึ่ง

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 15 ปี
- ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%

แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- สว่างขึ้นในที่ทันที

ไฮไลท์

TLED ไม่มีเสียงฮัม/เสียงถี่ง

หลอด LED ของ Philips ไม่สร้างเสียงดังรบกวนขณะทำให้บัลลาสต์ของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ทำงาน หรือขณะที่ตัวหลอดไฟเองทำงานโดยเสียงผ่านบัลลาสต์ (การใช้งาน MainsFit)

อายุการใช้งานเฉลี่ย 15,000 ชั่วโมง



ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับแสงสว่างได้ยาวนานถึง 15 ปี

ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%



พึงพอใจกับ LED ที่ประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องสูญเสียคุณภาพของแสงไฟ ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 80% ในทันทีเมื่อเปลี่ยนมาใช้แทนหลอดไส้หรือหลอดฮาโลเจนที่คุณมี

สว่างขึ้นในทันที

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: T8
- ซ็อก: G13
- ประเภทของกระจก: ฝ้า
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- หรีแสงได้: ไม่มี

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 60.3 cm
- ความกว้าง: 2.8 cm

การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: กระจก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 240 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 70
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1050 lm
- เวลาวอร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที
- รหัสสี: 765 | CCT of 6500K

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สมายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 105 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8719514360921
- EOC: 871951436092100
- ชื่อผลิตภัณฑ์: Ledtube DE HO 600mm 10W 765 T8 G13 C

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 60.3 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 10 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 18 W



วันที่ออก: 2024-06-15
เวอร์ชัน: 0.60

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com