

PHILIPS

หลอดไฟ A60M E27
70 วัตต์

LED

6500/3000K

880lm

15,000 ชม

8719514387829



ไฟหลอดเดี่ยว สวิตช์ของคุณ การตั้งค่าความสว่างสองแบบ

เปลี่ยนบรรยากาศห้องของคุณให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณทำ ด้วยโคมไฟ Philips SceneSwitch LED คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าจากแสงสว่างสดใส ไปเป็นแสงธรรมชาติ และโทนแสงอุ่น เพียงแค่มีสวิตช์ที่คุณมีอยู่แล้ว

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้

แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- ไม่ต้องมีเครื่องหรี่หรือการติดตั้งอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม

LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

ไฮไลท์

ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้

เมื่อไฟของคุณกระพริบติดต่อกันอย่างรวดเร็ว อาจไม่ดีต่อดวงตาของคุณ ทำให้เกิดอาการปวดหัว และกระตังทำให้ผู้ที่มีโรคลมชักแบบไวต่อแสงมีอาการกำเริบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงปรารถนาและไม่ควรจะเกิดขึ้น หลอดไฟ LED สามารถกระพริบเนื่องจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสของไดรฟ์เวอร์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไฟ LED ของ Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการผันแปรในกระแสของไดรฟ์เวอร์ซึ่งกำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระพริบ ดังนั้นคุณจะไม่เห็นแสงกระพริบแม้สักนิดเดียว

ใช้งานได้ทันที



ไม่ต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติมหรือใช้ตัวหรี่ไฟ หลอดไฟนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้กับตัวหรี่ไฟ หากใช้กับตัวหรี่ไฟ ให้ตั้งค่าตัวหรี่ไฟเป็นความสว่าง 100%

ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสดาสามารถทำให้ดวงตาดูเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- หรี่แสงได้: ไม่มี

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 11.1 cm
- ความกว้าง: 6.1 cm

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 100,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 150 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500/3000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 880 lm

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort
- คุณสมบัติพิเศษ: SceneSwitch

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 110 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8719514387829
- EOC: 871951438782900
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LED SSW A60 8-70W E27 WH-CDL 1PF/12 APR

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 8 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 70 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 11.1 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514387829
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.08 kg
- ความสูง: 13.7 cm
- ความยาว: 6.1 cm
- ความกว้าง: 6.1 cm



วันที่ออก: 2025-02-13
เวอร์ชัน: 0.101

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com