

PHILIPS

โคมไฟตั้งโต๊ะ Robot Plus

ไฟโต๊ะทำงาน

4000K

สีขาว

หรี่แสงได้



8719514396838



ด้วย EyeComfort เพื่อแสงสว่างที่อ่อนโยนต่อดวงตาของคุณ

ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีออปติคอลล่าสุดล้ำและเลนส์ Honeycomb โคมไฟอ่านหนังสือดวงนี้จึงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นให้ดีขึ้นและลดแสงจ้าที่เป็นอันตรายได้

คุณภาพเยี่ยม

- EyeComfort - แสงสว่างที่สบายตา

การควบคุม

- การหรี่แสงเป็นขั้นๆ

ไฮไลต์

สบายตา

แสงที่ต่อคุณภาพอาจทำให้สายตาเมื่อยล้า เนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้ง การให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และ

เอฟเฟกต์การหรี่แสง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EyeComfort หลอดไฟ LED ของ Philips ไม่เพียงให้แสงสว่างที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ซึ่งให้คุณภาพแสง กำลังส่องสว่าง และสีของแสงที่สม่ำเสมอ

ยาวนานกว่าที่ควรบรรจบ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่สบายตาเพื่อถนอมดวงตาของคุณ

การหรี่แสงเป็นขั้นๆ

เลือกจากระดับการหรี่แสงต่างๆ เพื่อสร้างอารมณ์ที่ใช้สำหรับช่วงเวลานั้นๆ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, โยมออฟฟิศ
- สวิตช์: ร่วมสมัย
- ประเภท: ไฟโต๊ะทำงาน
- สบายตา: ได้
- คุณสมบัติพิเศษ: หรี่แสงได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 180 mA
- ประสิทธิภาพ: 57 lm/W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 1.8 kg
- ความสูง: 42 cm
- ความยาว: 16 cm
- ความกว้าง: 36.7 cm

บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 800
- สีของแสงไฟ: 4000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: การหรี่แสงเป็นระดับ - ห้ามใช้กับตัวหรี่ไฟ
- LED: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 14
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514396838
- น้ำหนักสุทธิ: 1.8 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 2.55 kg
- ความสูง: 45.5 cm
- ความยาว: 21.5 cm
- ความกว้าง: 21.5 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003179407



วันที่ออก: 2024-06-15
เวอร์ชัน: 0.284

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com