

# PHILIPS

ดาวนัไลต์แบบฝังขนาด  
4 นิ้ว 6.5W

LED อัจฉริยะ

สีเต็มรูปแบบ

คัทเอาท์ Ø95-105MM

IP20/กลม/สีขาว



8719514441989



## ส่องสว่างให้พื้นที่โปรดใน บ้านของคุณด้วยสีล้วน

ทำให้ห้องน่าอยู่ด้วยการสร้างฉากของแสงสว่างที่ลงตัวสำหรับทุกช่วงเวลา ไฟดาวนัไลต์ที่มีสีเต็มรูปแบบให้การกระจายแสงที่สม่ำเสมอโดยไม่มีจุดมืด ช่วยให้คุณมีอิสระในการผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับบรรยากาศสบายๆ กับคนสำคัญของของคุณ

### ติดตั้งง่ายดาย

- แค่อัปเดตและใช้งานเลย

### การควบคุมแบบอัจฉริยะ

- ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ
- สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้การสัมผัส ด้วยฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง

### คุณสมบัติที่ชาญฉลาด

- ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

### โหมดไฟ

- โหมดไฟสีและโหมดไฟแบบไดนามิก
- แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- ปรับแต่งฉากด้วยโหมดไฟแบบไดนามิกที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

# ไฮไลต์

## แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย



WiZ สามารถใช้ได้กับเราเตอร์ไวไฟที่มีอยู่ของคุณได้เลย โดยไม่ต้องเพิ่มเกตเวย์ใหม่ เพียงแค่เชื่อมต่อไฟดวงใหม่ของคุณ ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน WiZ และคุณก็พร้อมแล้ว

## ควบคุมได้จากทุกที่



ควบคุมไฟ WiZ ของคุณจากทุกหนทุกแห่งด้วยสมาร์ทโฟน คุณจะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าเฟลลิมปิดไฟก่อนออกจากบ้าน แอปพลิเคชัน WiZ มีให้ใช้งานได้สำหรับทั้ง iOS และ Android

## สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้การสัมผัส ด้วยฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง



ควบคุมไฟของคุณด้วยเสียง สามารถใช้งานร่วมกับ Google, Alexa หรือเพิ่มเข้าไปในเมนูลัดของ Siri ได้

## ไฟไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา

ตั้งไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้รองรับกิจวัตรประจำวันและประจำสัปดาห์ของคุณ คุณสามารถตั้งกำหนดเวลาให้ไฟเปิดก่อนที่คุณจะมาถึงบ้านและให้ดับเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้

## คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า



ใช้คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในแอปพลิเคชัน WiZ แล้วเพลิดเพลินไปกับรูปแบบการทำงานของดวงไฟที่เหมาะสมกับช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดทั้งวันของคุณ WiZ จะมอบแสงเดย์ไลท์ที่สดใสเมื่อคุณต้องการความกระปรี้กระเปร่าและสมาธิ แล้วเปลี่ยนไปเป็นแสงสีขาวโทนอุ่นที่ละมุนตาอย่างราบรื่นเพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้น

## โหมดไฟสีและโหมดไฟแบบไดนามิก



คุณมีตัวเลือกสีของแสงไฟนับล้านเพื่อใช้สร้างบรรยากาศอันน่าทึ่งภายในบ้านของคุณสัมผัสความแตกต่างอันแยบยลที่เอฟเฟกต์ไฟแบบไดนามิกของเราทาบทอให้แก่สภาพแวดล้อมของคุณ

## แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า



เลือกสรรจากตัวเลือกแสงสีขาวโทนเย็นที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงแสงสีขาวอันอ่อนละมุนหรือเพียงแค่เลือกจากโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น โหมดจอตจ้อและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวสำหรับกิจกรรมของคุณมากที่สุด

## ฉากที่ปรับแต่ง



ผสมโหมดแสงไฟหลากสีและโหมดแสงไฟสีขาวเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งแสงที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเวลาในทุกวันของคุณ สามารถบันทึกรูปแบบนี้ไว้และสั่งเปิดตั้งใจได้ตลอดเวลาด้วยแอปพลิเคชัน รีโมทหรือคำสั่งเสียง

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: กลม

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 25 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 12,500

## มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลัวได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 110 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ประโยชน์ใช้สอย
- สบายตา: ได้

## คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 47 mA
- ประสิทธิภาพ: 76 lm/W

## การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.118 kg
- ความยาวที่ตัดออก: 10 cm
- ความกว้างที่ตัดออก: 10 cm
- ความสูง: 4.95 cm
- ความยาว: 12 cm
- ระยะระหว่างซอก: 5 cm
- ความกว้าง: 12 cm

## บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

## ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 25,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 120 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 500
- สีของแสงไฟ: 2200-6500 (RGB)
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรีแสง: การหรีแสงไร้สาย - ห้ามใช้กับตัวหรีไฟ
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 6.5
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514441989
- น้ำหนักสุทธิ: 0.12 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.15 kg
- ความสูง: 12.3 cm
- ความยาว: 5.6 cm
- ความกว้าง: 12.3 cm



วันที่ออก: 2025-04-13  
เวอร์ชัน: 0.175

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)