

# PHILIPS

ดาวไลท์

ไฟแบบฝัง

6500/2700/4000K

สีขาว

SceneSwitch

8719514449275



## แสงสว่างสบายตาพร้อมรูปทรงเพรียวบาง

โคมไฟ LED ของฟิลิปส์ให้แสงที่ออกแบบมาเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

### ง่ายต่อการใช้งาน

- เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำ ออกแบบมาให้ติดตั้งได้โดยดูไม่เกะกะสายตาและเข้ากับห้อง

### เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างสดใสอย่างสม่ำเสมอ

### ความปลอดภัย

- ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย

### การติดตั้ง

- ไดรเวอร์ในตัวพร้อมขั้วต่อเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

# ไฮไลท์

เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำรูปทรงเพริยาว  
บาง

**กระจายแสงสว่างสดใสอย่างสม่ำเสมอ**

เลือกแสงที่กระจายความสว่างอย่างสม่ำเสมอ  
ลักษณะนี้将使แสงสว่างทั่วทั้งพื้นที่อย่าง  
สม่ำเสมอ เพื่อให้ห้องของคุณสว่างสดใส

**ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย**

ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้ขจัดรังสี UV ที่  
อาจเป็นอันตรายได้

**อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง**

เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน  
ของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

**ไดรวอร์ในตัวพร้อมขั้วต่อเพื่อการติดตั้งที่  
ง่ายดาย**

ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยโดย  
ไม่ต้องมีความรู้หรือไม่ต้องเดินสายไฟ

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: กลม

### การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 7,500

### ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุ  
การใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้ง  
ผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่า  
ทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป  
การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะ  
ช่วยป้องกันผลกระทบต่อด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับ  
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

### มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลัวได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 110 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้  
แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มอ์พจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

### อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่ง  
เล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, โคม  
ออฟฟิศ
- สไตล์: ร่วมสมัย
- ประเภท: ไฟแบบฝัง
- สบายตา: ได้
- คุณสมบัติพิเศษ: SceneSwitch

### คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 40 mA
- ประสิทธิภาพ: 76 lm/W

### การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.045 kg
- ความยาวที่ตัดออก: 8.0 cm
- ความกว้างที่ตัดออก: 8.0 cm
- ความสูง: 4.55 cm
- ความยาว: 9.5 cm
- ระยะระหว่างซอก: 7.7 cm
- ความกว้าง: 9.5 cm

### บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 95 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 360/410/380
- สีของแสงไฟ: 6500/2700/4000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- LED: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 5

- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514449275
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.07 kg
- ความสูง: 9.7 cm
- ความยาว: 5.4 cm
- ความกว้าง: 9.6 cm



วันที่ออก: 2024-11-22  
เวอร์ชัน: 0.104

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)