

PHILIPS

Filament ใส 40 วัตต์
ST64 E27

LED อัจฉริยะ

หลอดไฟอัจฉริยะสีเต็มรูปแบบ

สูงสุด 470 ลูเมน

แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย

ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง

8720169171169



ควบคุมได้ง่ายๆ ด้วยแอปหรือเสียง

เมื่อเอ็ดสันประดิษฐ์หลอดไส้แบบคลาสสิกในปี 1880 เขาคงไม่เคยคิดเลยว่า Philips จะทำอะไรกับมันได้ในวันนี้ หลอด LED แบบ Filament อัจฉริยะเหล่านี้ดูดีแม้ในขณะที่ปิดอยู่ แต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดไฟ แต่งแต้มห้องของคุณด้วยแสงสีหลายล้านสีและแสงสีขาวเจดต่างๆ ตั้งแต่โทนอบอุ่นไปจนถึงโทนเย็น เพลิดเพลินกับลुकคลาสสิกของหลอดไส้แบบวินเทจ พร้อมรับประโยชน์ด้านการประหยัดพลังงานของ LED และด้วยความที่อุปกรณ์เหล่านี้มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ WiZ ในตัว คุณจึงควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Wi-Fi และแอป WiZ รีโมท หรือเสียงของคุณ

ติดตั้งง่ายดาย

- แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย

การควบคุมแบบอัจฉริยะ

- ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ
- ควบคุมด้วยเสียงด้วย Google Assistant, Alexa หรือ Siri Shortcuts

คุณสมบัติที่ชาญฉลาด

- ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

โหมดไฟ

- โหมดไฟสีและโหมดไฟแบบไดนามิก
- แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

ไฮไลท์

แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย



WiZ สามารถใช้ได้กับเราเตอร์ไวไฟที่มีมือของคุณได้เลย โดยไม่ต้องเพิ่มเกตเวย์ใหม่ เพียงแค่เชื่อมต่อไฟดวงใหม่ของคุณ ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน WiZ และคุณก็พร้อมแล้ว

ควบคุมได้จากทุกที่

ควบคุมไฟ WiZ จากทุกหนทุกแห่งด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ แล้วคุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าเฟลลอสัมผัสไฟก่อนออกจากบ้าน แอป WiZ มีให้ใช้งานได้สำหรับทั้ง iOS และ Android

ควบคุมด้วยเสียง

ควบคุมโคมไฟของคุณแบบแฮนด์ฟรีและใช้เสียงของคุณและ Google Assistant, Amazon Alexa หรือ Siri Shortcuts ใช้คำสั่งเสียงง่ายๆ เพื่อเปิดหรือปิดไฟ เพิ่มความสว่างและหรี่แสง เปลี่ยนสี และตั้งค่าฉากของแสงสว่างแบบกำหนดเอง

ไฟไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา

ตั้งไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้รองรับกิจวัตรประจำวันและประจำสัปดาห์ของคุณ คุณสามารถตั้งกำหนดเวลาให้ไฟเปิดก่อนที่คุณจะมาถึงบ้านและให้ดับเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้

คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

ใช้คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในแอป WiZ แล้วเพลิดเพลินไปกับรูปแบบการทำงานของดวงไฟที่เหมาะสมกับช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งวันของคุณ WiZ จะมอบแสงเดย์ไลท์ที่สดใสเมื่อคุณต้องการความกระปรี้กระเปร่าและสมาธิ แล้วเปลี่ยนไปเป็นแสงสีขาวโทนอุ่นที่ละมุนตาอย่างราบรื่นเพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้น

โคมไฟสีและโคมไฟแบบไดนามิก

คุณมีตัวเลือกสีของแสงไฟนับล้านเพื่อใช้สร้างบรรยากาศอันน่าทึ่งภายในบ้านของคุณ สัมผัสความแตกต่างอันแยบยลที่เอฟเฟกต์ไฟแบบไดนามิกของเราทาบทอให้แก่สภาพแวดล้อมของคุณ

แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า



เลือกสรรจากตัวเลือกแสงสีขาวโทนเย็นที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงแสงสีขาวอันอ่อนละมุนหรือเพียงแค่เลือกจากโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น โหมดจัดจ่อและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวสำหรับกิจกรรมของคุณมากที่สุด

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: ST64
- ซ็อก: E27
- เทคโนโลยี: Wi-Fi อัจฉริยะ
- ประเภทของกระจก: ใส
- หรี่แสงได้: การหรี่แสงไร้สาย

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 14.3 cm
- น้ำหนัก: 0.055 kg
- ความกว้าง: 6.4 cm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 20,000
- อายุการใช้งานสิ้น: 15,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2200-6500 (RGB) K
- มุมวัดมุมสีของแสงไฟ: สีเต็มรูปแบบ
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 470 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาวอร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 47 mA
- ประสิทธิภาพ: 74 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8720169171169
- EOC: 872016917116900
- ชื่อผลิตภัณฑ์: PHI WFB 6.3W ST64 E27 822-65 RGB CLICT/6

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 6.3 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 40 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 14.3 cm

ค่าที่กำหนด

- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 470 lm
- อัตรากำลัง: 6.3 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169171169
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.12 kg
- ความสูง: 15.5 cm
- ความยาว: 8.5 cm
- ความกว้าง: 8.5 cm



วันที่ออก: 2024-11-22
เวอร์ชัน: 0.181

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com