

# PHILIPS

Filament ใส 40 วัตต์  
A60 E27

LED อัจฉริยะ

หลอดไฟอัจฉริยะสีเต็มรูปแบบ

สูงสุด 470 ลูเมน

แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย

ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง

8720169199927



## ควบคุมได้ง่ายๆ ด้วยแอปหรือเสียง

ด้วยหลอดไฟ LED แบบ Filament อัจฉริยะสีเต็มรูปแบบเหล่านี้ มาตรฐานจะไม่เป็นมาตรฐานอีกต่อไป หลอดไฟแบบ Filament ของ Philips เพิ่มสัมผัสการตกแต่งแม้ในขณะที่ปิดอยู่ แต่ให้ความสวยงามเมื่อคุณเปิด สีสั่นและเฉดสีขาวนับล้านตั้งแต่สีสบายตาไปจนถึงสีโทนเย็น ทั้งหมดนี้อยู่ในรูปทรงหลอดไฟที่คุณคุ้นเคยและชื่นชอบ เพลิดเพลินกับลูกคลาสสิกของหลอดไส้แบบวินเทจ พร้อมรับประโยชน์ด้านการประหยัดพลังงานของ LED และด้วยความที่อุปกรณ์เหล่านี้มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ WiZ ในตัว คุณจึงควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ได้ง่ายๆ โดยใช้ Wi-Fi และแอป WiZ รีโมท หรือเสียงของคุณ

### ติดตั้งง่ายดาย

- แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย

### การควบคุมแบบอัจฉริยะ

- ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ
- ควบคุมด้วยเสียงด้วย Google Assistant, Alexa หรือ Siri Shortcuts

### คุณสมบัติที่ชาญฉลาด

- ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

### โหมดไฟ

- โหมดไฟสีและโหมดไฟแบบไดนามิก
- แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

# ไฮไลต์

## แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย



WiZ สามารถใช้ได้กับเราเตอร์ไวไฟที่มีอยู่ของคุณได้เลย โดยไม่ต้องเพิ่มเกตเวย์ใหม่ เพียงแค่เชื่อมต่อไฟดวงใหม่ของคุณ ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน WiZ และคุณก็พร้อมแล้ว

## ควบคุมได้จากทุกที่

ควบคุมไฟ WiZ จากทุกหนทุกแห่งด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ แล้วคุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าเฟลลอสัมผัสไฟก่อนออกจากบ้าน แอป WiZ มีให้ใช้งานได้สำหรับทั้ง iOS และ Android

## ควบคุมด้วยเสียง

ควบคุมโคมไฟของคุณแบบแฮนด์ฟรีและใช้เสียงของคุณและ Google Assistant, Amazon Alexa หรือ Siri Shortcuts ใช้คำสั่งเสียงง่ายๆ เพื่อเปิดหรือปิดไฟ เพิ่มความสว่างและหรี่แสง เปลี่ยนสี และตั้งค่าฉากของแสงสว่างแบบกำหนดเอง

## ไฟไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา

ตั้งไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้รองรับกิจวัตรประจำวันและประจำสัปดาห์ของคุณ คุณสามารถตั้งกำหนดเวลาให้ไฟเปิดก่อนที่คุณจะมาถึงบ้านและให้ดับเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้

## คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

ใช้คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในแอป WiZ แล้วเพลิดเพลินไปกับรูปแบบการทำงานของดวงไฟที่เหมาะสมกับช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งวันของคุณ WiZ จะมอบแสงเดย์ไลท์ที่สดใสเมื่อคุณต้องการความกระปรี้กระเปร่าและสมาธิ แล้วเปลี่ยนไปเป็นแสงสีขาวโทนอุ่นที่ละมุนตาอย่างราบรื่นเพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้น

## โหมดไฟสีและโหมดไฟแบบไดนามิก

คุณมีตัวเลือกสีของแสงไฟนับล้านเพื่อใช้สร้างบรรยากาศอันน่าทึ่งภายในบ้านของคุณ สัมผัสความแตกต่างอันแยบยลที่เอฟเฟกต์ไฟแบบไดนามิกของเราทาบทอให้แก่สภาพแวดล้อมของคุณ

## แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า



เลือกสรรจากตัวเลือกแสงสีขาวโทนเย็นที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงแสงสีขาวอันอ่อนละมุนหรือเพียงแค่เลือกจากโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น โหมดจดจ่อและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวสำหรับกิจกรรมของคุณมากที่สุด

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: A60
- ซ่อง: E27
- เทคโนโลยี: Wi-Fi อัจฉริยะ
- ประเภทของกระจก: ใส
- หรี่แสงได้: การหรี่แสงไร้สาย

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 10.8 cm
- น้ำหนัก: 0.045 kg
- ความกว้าง: 6 cm

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 20,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2200-6500 (RGB) K
- มุมวัดมุมสีของแสงไฟ: สีเต็มรูปแบบ
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 470 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาวอร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

**อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด**

- สายตา: ได้

**คุณลักษณะอื่นๆ**

- กระแสของหลอดไฟ: 47 mA
- ประสิทธิภาพ: 74 lm/W

**ข้อมูลบรรจุภัณฑ์**

- EAN: 8720169199927
- EOC: 872016919992700
- ชื่อผลิตภัณฑ์: PHI WFB 6.3W A60 E27 822-65 RGB CL 1CT/6

**การใช้พลังงาน**

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 6.3 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 40 W

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- ความยาว: 10.8 cm

**ค่าที่กำหนด**

- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 470 lm
- อัตรากำลัง: 6.3 W

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- ความถี่: 50-60 Hz

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169199927
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.11 kg
- ความสูง: 13 cm
- ความยาว: 7 cm
- ความกว้าง: 7 cm



วันที่ออก: 2024-11-22  
เวอร์ชัน: 0.176

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)