

PHILIPS

Filament ใส 40 วัตต์
A60 E27

LED อัจฉริยะ

หลอดไฟอัจฉริยะสีเต็มรูปแบบ

สูงสุด 470 ลูเมน

แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย

ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง

8720169199927



ควบคุมได้ง่ายๆ ด้วยแอปหรือเสียง

ด้วยหลอดไฟ LED แบบ Filament อัจฉริยะสีเต็มรูปแบบเหล่านี้ มาตรฐานจะไม่เป็นมาตรฐานอีกต่อไป หลอดไฟแบบ Filament ของ Philips เพิ่มสัมผัสการตกแต่งแม้ในขณะที่ปิดอยู่ แต่ให้ความสวยงามเมื่อคุณเปิด สีสีนและเฉดสีขาวนับล้านตั้งแต่สีสบายตาไปจนถึงสีโทนเย็น ทั้งหมดนี้อยู่ในรูปทรงหลอดไฟที่คุณคุ้นเคยและชื่นชอบ เพลิดเพลินกับลูกคลาสสิกของหลอดไส้แบบวินเทจ พร้อมรับประโยชน์ด้านการประหยัดพลังงานของ LED และด้วยความที่อุปกรณ์เหล่านี้มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ WiZ ในตัว คุณจึงควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ได้ง่ายๆ โดยใช้ Wi-Fi และแอป WiZ รีโมท หรือเสียงของคุณ

ติดตั้งง่ายดาย

- แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย

การควบคุมแบบอัจฉริยะ

- ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ
- ควบคุมด้วยเสียงด้วย Google Assistant, Alexa หรือ Siri Shortcuts

คุณสมบัติที่ชาญฉลาด

- ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

โหมดไฟ

- โหมดไฟสีและโหมดไฟแบบไดนามิก
- แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

ไฮไลท์

แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย



WiZ สามารถใช้ได้กับเราเตอร์ไวไฟที่มีมือของคุณได้เลย โดยไม่ต้องเพิ่มเกตเวย์ใหม่ เพียงแค่เชื่อมต่อไฟดวงใหม่ของคุณ ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน WiZ และคุณก็พร้อมแล้ว

ควบคุมได้จากทุกที่

ควบคุมไฟ WiZ จากทุกหนทุกแห่งด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ แล้วคุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าเฟลลอสัมผัสไฟก่อนออกจากบ้าน แอป WiZ มีให้ใช้งานได้สำหรับทั้ง iOS และ Android

ควบคุมด้วยเสียง

ควบคุมโคมไฟของคุณแบบแฮนด์ฟรีและใช้เสียงของคุณและ Google Assistant, Amazon Alexa หรือ Siri Shortcuts ใช้คำสั่งเสียงง่ายๆ เพื่อเปิดหรือปิดไฟ เพิ่มความสว่างและหรี่แสง เปลี่ยนสี และตั้งค่าฉากของแสงสว่างแบบกำหนดเอง

ไฟไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา

ตั้งไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้รองรับกิจวัตรประจำวันและประจำสัปดาห์ของคุณ คุณสามารถตั้งกำหนดเวลาให้ไฟเปิดก่อนที่คุณจะมาถึงบ้านและให้ดับเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้

คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

ใช้คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในแอป WiZ แล้วเพลิดเพลินไปกับรูปแบบการทำงานของดวงไฟที่เหมาะสมกับช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งวันของคุณ WiZ จะมอบแสงเดย์ไลท์ที่สดใสเมื่อคุณต้องการความกระปรี้กระเปร่าและสมาธิ แล้วเปลี่ยนไปเป็นแสงสีขาวโทนอุ่นที่ละมุนตาอย่างราบรื่นเพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้น

โคมไฟสีและโคมไฟแบบไดนามิก

คุณมีตัวเลือกสีของแสงไฟนับล้านเพื่อใช้สร้างบรรยากาศอันน่าทึ่งภายในบ้านของคุณ สัมผัสความแตกต่างอันแยบยลที่เอฟเฟกต์ไฟแบบไดนามิกของเราทาบทอให้แก่สภาพแวดล้อมของคุณ

แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า



เลือกสรรจากตัวเลือกแสงสีขาวโทนเย็นที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงแสงสีขาวอันอ่อนละมุนหรือเพียงแค่เลือกจากโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น โหมดจดจ่อและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวสำหรับกิจกรรมของคุณมากที่สุด

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: A60
- ซ็อก: E27
- เทคโนโลยี: Wi-Fi อัจฉริยะ
- ประเภทของกระจก: ใส
- ผิวหลอดไฟ: ใส
- หรี่แสงได้: การหรี่แสงไร้สาย

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 10.8 cm
- น้ำหนัก: 0.045 kg
- ความกว้าง: 6 cm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 20,000
- อายุการใช้งานสิ้น: 15,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2200-6500 (RGB) K
- มุมวัดมุมสีของแสงไฟ: สีเต็มรูปแบบ
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 470 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาวอร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 47 mA
- ประสิทธิภาพ: 74 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8720169199927
- EOC: 872016919992700
- ชื่อผลิตภัณฑ์: PHI WFB 6.3W A60 E27 822-65 RGB CL 1CT/6

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 6.3 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 40 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 10.8 cm

ค่าที่กำหนด

- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 470 lm
- อัตรากำลัง: 6.3 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169199927
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.11 kg
- ความสูง: 13 cm
- ความยาว: 7 cm
- ความกว้าง: 7 cm



วันที่ออก: 2025-03-09
เวอร์ชัน: 0.179

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com