

PHILIPS

หลอดไฟแบบไส้ Filament
A60 E27 60 วัตต์

มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

2700K

800lm

50000h

8720169205604



ไฟ LED สว่างจ้า ด้วย คุณภาพแสงชั้นเยี่ยม

หลอดไฟ LED ที่ให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร คุณจะประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- ดีสำหรับกระเป๋าและโลก
- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี

ไฮไลท์

แสง LED ที่อ่อนโยนสบายตา



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสงตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 90%



เทคโนโลยี LED ช่วยประหยัดไฟสูงสุด 90% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน จึงคุ้มค่าและประหยัดเงินไปหลายปี และยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี



ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 50,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับโซลูชันแสงสว่างที่เหมาะสมและใช้งานได้ยาวนานเกินกว่า 50 ปี

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ซ็อก: E27
- ประเภทของกระจก: ฝ้า
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- หรีแสงได้: ไม่มี

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 10.4 cm
- ความกว้าง: 6 cm

การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: กระจก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 50,000 ชั่วโมง

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 800 lm
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที
- รหัสสี: 827 | CCT of 2700K

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 200 lm/W

ข้อมูลบรรจุกู้ค้น

- EAN: 8720169205604
- EOC: 872016920560400
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LED CLA A60 4W E27 2700K FR UE 1CT/12

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.4
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 4 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 60 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 10.4 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์:
8720169205604
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- ความสูง: 12 cm
- ความยาว: 6.6 cm
- ความกว้าง: 6.6 cm



วันที่ออก: 2025-01-23
เวอร์ชัน: 0.163

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com