

PHILIPS

ดาวนไลท์

มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

3000K

สีขาว

8720169212985



UltraEfficient Downlight มอบโซลูชันการประหยัด พลังงานสูงสุดให้กับคุณ

Philips ได้พัฒนาดาวนไลท์ประสิทธิภาพสูงพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ลดขยะวัสดุ และลดการใช้พลังงาน ด้วยอายุการใช้งานที่น่าทึ่งถึง 50,000 ชั่วโมง จึงใช้งานได้ยาวนานกว่าหลอดไฟดาวนไลท์ LED ของ Philips ที่เทียบเท่าถึง 3 เท่า และใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเพียง 50% เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น

โซลูชันแสงสว่างที่ยั่งยืน

- Philips มอบการรับประกัน 5 ปีสำหรับโมดูล LED และไดรเวอร์

เอฟเฟกต์แสง

- ตัวกระจายแสงคุณภาพสูงกระจายแสงสว่างนุ่มนวลอย่างสม่ำเสมอ

วัสดุและพื้นผิว

- วัสดุโลหะคุณภาพสูง

ไฮไลท์

การรับประกันระบบ LED 5 ปี



เพิ่มเติมจากการรับประกันมาตรฐาน 2 ปีสำหรับหลอดไฟนี้ ฟิลิปส์เสนอการรับประกัน 5 ปีสำหรับระบบไฟ LED ซึ่งหมายถึงโมดูลไฟ LED และไดรเวอร์ในหลอดไฟนี้

วัสดุโลหะคุณภาพสูง

วัสดุโลหะที่ทนทานและสวยงามเพื่อพื้นผิวที่แข็งแรง

ตัวกระจายแสงคุณภาพสูงกระจายแสงสว่างนุ่มนวลอย่างสม่ำเสมอ

ตัวกระจายแสงคุณภาพสูงนี้กระจายแสงที่นุ่มนวลทั่วทั้งห้องของคุณอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: สีเหลี่ยมมุมมน

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 51 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 25,000

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลัวได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 110 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 5 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มัลพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, โสเภียง, ออฟฟิศ
- สวิตช์: ร่วมสมัย
- ประเภท: ไฟแบบฝัง
- สบายตา: ได้
- LED Innovations: UltraEfficient

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 60 mA
- ประสิทธิภาพ: 161 lm/W

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.45

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.204 kg
- ความยาวที่ตัดออก: 15.0 cm
- ความกว้างที่ตัดออก: 15.0 cm
- ความสูง: 4.95 cm
- ความยาว: 17 cm
- ระยะระหว่างซอก: 0.2 cm
- ความกว้าง: 17 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 50,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 170 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 1050
- สีของแสงไฟ: 3000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- LED: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 6.5
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169212985
- น้ำหนักสุทธิ: 0.2 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.26 kg
- ความสูง: 17.3 cm
- ความยาว: 5.7 cm
- ความกว้าง: 17.3 cm



วันที่ออก: 2024-11-22
เวอร์ชัน: 0.156

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com