

# PHILIPS

## ดาวนไลท์

ประโยชน์ใช้สอย

ไฟดาวนไลท์ออปติกแบบ Interlaced  
ของ Meson

ช่วยลดแสงจ้า (glare)

เพิ่มความสะดวกสบาย

สีขาว



8720169251427



## ไฟ LED ที่สบายตาและอ่อนโยนต่อดวงตาของคุณ

ส่องสว่างให้พื้นที่ของคุณด้วย Philips EyeComfort LED Downlight ที่มอบแหล่งกำเนิดแสงที่สบายตา

### ง่ายต่อการใช้งาน

- เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำ ออกแบบมาให้ติดตั้งได้โดยดูไม่เกะกะสายตาและเข้ากับห้อง

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

### LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- แสงจาลดน้อยลงเพื่อความสบายตาที่มากขึ้น

# ไฮไลต์

เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำรูปทรงเพรียวบาง

อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง  
เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

EyeComfort ที่มาพร้อมระบบออปติคแบบ Interlaced

เทคโนโลยีระบบออปติคแบบ Interlaced ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้แสงสว่างโดยรวมในชีวิตประจำวันของคุณ เทคโนโลยีไมโครเลนส์ที่ผนวกเข้ากับรูปแบบ 3 มิติเพื่อช่วยกระจายแสงจะผลิตแสงที่มีการกระจายแสง

อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะลดแสงจ้าได้อย่างมาก ความสว่างลักษณะนี้ไม่เพียงมีความนุ่มนวลและเป็นแสงที่สม่ำเสมอที่มอบความสบายตาให้คุณมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังปรับเปลี่ยนการกระจายแสงใหม่เพื่อให้ได้แสงที่มีความจ้าน้อยลงในพื้นที่ที่สว่างได้อย่างชาญฉลาดอีกด้วย

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 7,500

## ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องเก็บ และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์พร้อมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณปกป้องผลกระทบต่อด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

## มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลัวได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 100 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้

## คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 93 mA
- ประสิทธิภาพ: 73 lm/W

## การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.09 kg
- ความยาวที่ตัดออก: 12.5 cm
- ความกว้างที่ตัดออก: 12.5 cm
- ความสูง: 3.5 cm
- ความยาว: 14 cm
- ระยะระหว่างซอก: 11.7 cm
- ความกว้าง: 14 cm

## บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

## ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 140 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 960
- สีของแสงไฟ: 6500K
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240 V
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- LED: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 13
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696171028
- น้ำหนักสุทธิ: 0.09 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.13 kg
- ความสูง: 14.9 cm
- ความยาว: 4.4 cm
- ความกว้าง: 15.3 cm



วันที่ออก: 2024-11-22  
เวอร์ชัน: 0.182

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)