

PHILIPS

หลอดไฟ A60 E27 80
วัตต์

LED

2700/3000/4000/5000/6500
K

900 ลูเมน

15,000 ชม

การหรี่ไฟ

8720169335943



อุณหภูมิสีแบบเลือกได้ช่วย ให้คุณเลือกได้ตรงใจคุณ

นำระบบแสงสว่างที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางมาสู่ชีวิตของคุณด้วยหลอดไฟสีขาว WiZ LED A67อัจฉริยะ ไซส์โหนดบอว์นไปจนถึงสีขาวนวลเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิหรือผ่อนคลาย คุณสามารถตั้งเวลาเปิดและปิดไฟตามกิจวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์ของคุณ ควบคุมด้วยสมาร์ตโฟนหรือเสียงของคุณ และสามารถเข้าถึงไฟของคุณจากระยะไกลได้แม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้านก็ตาม ไฟ WiZ เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่มีอยู่ของคุณ โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 15 ปี

แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- สว่างขึ้นในที่

ไฮไลต์

แสง LED ที่อ่อนโยนสบายตา



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสงตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณ

ได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

สว่างขึ้นในทันที

อายุการใช้งานเฉลี่ย 15,000 ชั่วโมง



ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับแสงสว่างได้ยาวนานถึง 15 ปี

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- หรีแสงได้: เฉพาะที่มีตัวหรีไฟเฉพาะเท่านั้น

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 11.5 cm
- ความกว้าง: 6 cm

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

ความขึ้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องทิ้ง และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 200 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700/3000/4000/5000/6500 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 900 lm

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort
- คุณสมบัติพิเศษ: หรีแสงได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 112 lm/W

ข้อมูลบรรจภัณฑ์

- EAN: 8720169335943
- EOC: 872016933594300
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBulb 8W E27 DS FR DIM 1CT/6 ID

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.7
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 8 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 80 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 11.5 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169335943
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- ความสูง: 11.9 cm
- ความยาว: 6.3 cm
- ความกว้าง: 6.3 cm



วันที่ออก: 2024-12-04
เวอร์ชัน: 0.25

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com