

PHILIPS


โคมไฟเพดาน โคมไฟ
เพดาน 50 วัตต์

ไฟเพดาน

6500K

สีขาว

8720169353299



ไฟ LED ที่สบายตาและอ่อนโยนต่อดวงตาของคุณ

ส่องสว่างให้พื้นที่ของคุณด้วยโคมไฟเพดาน LED Philips EyeComfort ที่มอบแหล่งกำเนิดแสงที่สบายตา

แสงสว่างคุณภาพสูง

- EyeComfort – ไฟที่อ่อนโยนต่อดวงตาของคุณ

คุณภาพเยี่ยม

- EyeComfort – แสงสว่างที่สบายตา

ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง

ไฮไลต์

EyeComfort – ไฟที่อ่อนโยนต่อดวงตาของคุณ



แสงที่มีคุณภาพต่ำอาจทำให้ปวดตาได้ เนื่องจากพวกเราหลายคนใช้เวลาอยู่ในบ้าน การให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ยิ่งกว่าที่เคย ผลิตภัณฑ์ของเราตรงตามเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และเอฟเฟกต์การหรี่ไฟ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ EyeComfort โคมไฟ LED ของ Philips นี้ไม่เพียงแต่ให้แสงที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังคงเป็นเช่นนั้นตลอดอายุการใช้งาน โดยให้คุณภาพแสง ปริมาณแสง และสีที่สม่ำเสมอมากกว่าศวรรษ

สบายตา

แสงที่ด้อยคุณภาพอาจทำให้สายตาเมื่อยล้า เนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้ง การให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และเอฟเฟกต์การหรี่แสง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EyeComfort หลอดไฟ LED ของ Philips ไม่เพียงให้แสงสว่างที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ซึ่งให้คุณภาพแสง กำลังส่องสว่าง และสีของแสงที่สม่ำเสมอ ยาวนานกว่าศวรรษ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่สบายตาเพื่อถนอมดวงตาของคุณ

อายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง
เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 20,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 20 ปี
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องนั่งเล่น
- สโตร์: คลาสสิก
- ประเภท: ไฟเพดาน
- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 400 mA
- ประสิทธิภาพ: 100 lm/W

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 1.06 kg
- ความสูง: 9 cm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 20,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 486 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 5000
- สีของแสงไฟ: 6500
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- LED: ได้
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส I

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169353299
- น้ำหนักสุทธิ: 1.06 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 1.79 kg
- ความสูง: 55 cm
- ความยาว: 11 cm
- ความกว้าง: 54.5 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929004143307



วันที่ออก: 2024-09-17
เวอร์ชัน: 0.48

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com