

# PHILIPS

ไฟ Lightstrip ไฟ  
Lightstrip 5 ม.

หลอดไฟแบบเส้น

3000K

สีขาว

หรี่แสงได้

8720169394865



## การส่องสว่างและสไตล์ที่ เหนือกว่า

ไฟ Lightstrip COB แบบจุดให้คุณภาพการส่องสว่างที่เหนือกว่าและความ  
สม่ำเสมอที่ดียเยี่ยมเป็นพิเศษ

### แสงสว่างคุณภาพสูง

- EyeComfort – ไฟที่อ่อนโยนต่อดวงตาของคุณ

### เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างสดใสอย่างสม่ำเสมอ

### ความทนทาน

- คุณภาพที่ใช้งานได้ยาวนาน แม้จะผ่านกาลเวลาหลายปี

# ไฮไลต์

## EyeComfort – ไฟที่อ่อนโยนต่อดวงตาของคุณ



แสงที่มีคุณภาพต่ำอาจทำให้ปวดตาได้ เนื่องจากพวกเราหลายคนใช้เวลาอยู่ในบ้าน

การให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่เคย ผลิตภัณฑ์ของเราตรงตามเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และเอฟเฟกต์การหรี่ไฟ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ EyeComfort โคมไฟ LED ของ Philips นี้ไม่เพียงแต่ให้แสงที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังคงเป็นเช่นนั้นตลอดอายุการใช้งาน โดยให้คุณภาพแสง ปริมาณแสง และสีที่สม่ำเสมอมากกว่าตัวอื่น

### กระจายแสงสว่างสดใสอย่างสม่ำเสมอ

เลือกแสงที่กระจายความสว่างอย่างสม่ำเสมอ ลักษณะนี้จะให้แสงสว่างทั่วทั้งพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ห้องของคุณสว่างสดใส

### ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ซึ่งคัดสรรมาเพื่อความทนทานและรูปลักษณ์ที่สวยงาม สร้างขึ้นเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานได้ยาวนาน ติดตั้งแล้วลืมไปได้เลยจนกว่าจะหมดอายุการใช้งานที่ยาวนาน หมดปัญหาขี้เกียจเรื่องการเปลี่ยนใหม่ วัสดุคุณภาพสูงผ่านการทดสอบด้วยการอบ UV, ทดสอบด้วยอุณหภูมิสูง และการทดสอบความทนทานอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความทนทาน

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

### การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

### ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000

### ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

### มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสไลด์ได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ไม่มี
- มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ไม่มี
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 120 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 5 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

### ไฟ String/ไฟเส้น Lightstrip

- ความสามารถในการขยาย: ไม่มี

### อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, ห้องนั่งเล่น
- สไลด์: รวมสมัย
- ประเภท: หลอดไฟแบบเส้น
- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort
- คุณสมบัติพิเศษ: หรี่แสงได้

### คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 1750 mA

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.038 kg
- ความสูง: 0.15 cm
- ความยาว: 500 cm
- ความกว้าง: 0.8 cm

### บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 20,000 ชั่วโมง
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 700
- สีของแสงไฟ: 3000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: DC 24
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- LED: ได้
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส III

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169394865
- น้ำหนักสุทธิ: 0.48 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.51 kg
- ความสูง: 13 cm
- ความยาว: 13 cm
- ความกว้าง: 1.5 cm



วันที่ออก: 2025-02-27  
เวอร์ชัน: 0.87

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)