

PHILIPS

ไฟ Lightstrip ไฟ
Lightstrip 50 ม.

หลอดไฟแบบเส้น

3000K

โปร่งใส

8721103037657



การส่องสว่างและสไตล์ที่ เหนือกว่า

สบายตาอย่างต่อเนื่องด้วยแสงที่สม่ำเสมอเป็นพิเศษ อีกทั้งยังหมดห่วงเรื่องการติดตั้งและคุณภาพแสง

ติดตั้งง่าย

- การติดตั้งที่ง่ายกว่านี้คงไม่มีแล้ว คลิปในตัวทั้งสองด้านของที่ยึดจะช่วยจับยึดให้เข้าที่ จึงไม่จำเป็นต้องใช้การยึดด้วยสกรู สายต่อ GU10 ช่วยให้การติดตั้งหลอดไฟเป็นเรื่องง่าย

เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างสดใสอย่างสม่ำเสมอ

ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

ไฮไลต์

ติดตั้งง่าย

การติดตั้งที่ง่ายกว่านี้คงไม่มีแล้ว คลิปในตัวทั้งสองด้านของที่ยึดจะช่วยจับยึดให้เข้าที่ จึงไม่จำเป็นต้องใช้การยึดด้วยสกรู สายต่อ GU10 ช่วยให้การติดตั้งหลอดไฟเป็นเรื่องง่าย

กระจายแสงสว่างสดใสอย่างสม่ำเสมอ

เลือกแสงที่กระจายความสว่างอย่างสม่ำเสมอ ลักษณะนี้จะให้แสงสว่างทั่วทั้งพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ห้องของคุณสว่างสดใส

อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: โปรงใส
- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ไม่มี
- มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 120 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 5 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

ไฟ String/ไฟเส้น Lightstrip

- ความสามารถในการขยาย: ไม่มี

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่น
- สไตล์: ร่วมสมัย
- ประเภท: หลอดไฟแบบเส้น
- สบายตา: ไม่มี

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 1870 mA

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.9

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 3.1 kg
- ความสูง: 0.55 cm
- ความยาว: 5,000 cm
- ความกว้าง: 1.1 cm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 600
- สีของแสงไฟ: 3000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- LED: ได้
- รหัส IP: IP20/IP65 สำหรับตัวสายเท่านั้น
- ระดับการป้องกัน: คลาส II

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 3.1 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 3.51 kg
- ความสูง: 0
- ความยาว: 0
- ความกว้าง: 0



วันที่ออก: 2025-02-27
เวอร์ชัน: 0.89

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com