

# PHILIPS

LED PL-C

LED

1250lm

3000K

G24d

8721103042743



## อัปเกรดจากตัวติดตั้งดา วน์ไลท์ PLC ทั่วไปใน ปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย

หลอดไฟ LED PLC มอบการประหยัดพลังงานอันน่าเหลือเชื่อตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยการเปลี่ยนจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบเก่ามาใช้เทคโนโลยี LED ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับบริเวณทางสัญจรทั่วไป (ทางเดินในอาคาร บันได โถงทางเดิน)

### เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 30 ปี
- ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%

### แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- สว่างขึ้นในพื้นที่

# ไฮไลท์

อายุการใช้งานเฉลี่ย 30,000 ชั่วโมง



ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 30,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และ

ผลิตเพื่อกับโซลูชันแสงสว่างที่เหมาะสมจะได้ยาวนานเกินกว่า 30 ปี

สว่างขึ้นในทันที

ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%



พึงพอใจกับ LED ที่ประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องสูญเสียคุณภาพของแสงไฟ ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 80% ในทันทีเมื่อเปลี่ยนมาใช้แทนหลอดไส้หรือหลอดฮาโลเจนที่คุณมี

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: PL-C
- ซ็อก: G24d
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- หรีแสงได้: ไม่มี
- Bulb Material: Plastic

### ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 13.5 cm
- ความกว้าง: 4.45 cm

### ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 30,000 ชั่วโมง

### ความขึ้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องทิ้ง และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 240 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 3000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1250 lm

### อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้

### คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 125 lm/W

### ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8721103042743
- EOC: 872110304274300
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LED PLC 10W 830 2P G24d

### การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 10 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 26 W

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 13.5 cm

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- ความถี่: 50-60 Hz

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8721103042743
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.14 kg
- ความสูง: 13.5 cm
- ความยาว: 4.5 cm
- ความกว้าง: 4.5 cm



วันที่ออก: 2025-03-28  
เวอร์ชัน: 0.87

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)