

PHILIPS

หลอดยาว LEDtube
T8

LED

1200 มม.

4000K

ขั้ว G13

8721103047403



ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างเพื่อการ ทำงาน LED ที่ทนทานและ ให้คุณภาพแสงชั้นเยี่ยม

การอัปเกรดเป็นหลอด LED tube ของ Philips เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าของคุณให้เป็นเทคโนโลยี LED ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ หลอด LED tube ของ Philips นี้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมาก

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- เพลิดเพลินกับ LED ที่ประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องสูญเสียคุณภาพของแสงไฟ ประหยัดพลังงานมากกว่า 50% ทันทีด้วยการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้อยู่ (กฎระเบียบของสหภาพยุโรปห้ามไม่ให้ใช้ตั้งแต่ปี 2023)

LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- ด้วยอายุการใช้งานขงถึง 15,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับโซลูชันส่องสว่างที่เหมาะสมเจาะได้ยาวนานเกินกว่า 15 ปี

เลือกอะไหล่ที่เปลี่ยนได้ง่ายสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าของคุณ

- การเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่งที่พอดีกับโคมไฟที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ เพียงเสียบปลั๊กและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินสายใหม่ให้ยุ่งยาก

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงานมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์

ใช้งานได้ยาวนานถึง 15,000 ชม.
ติดตั้งได้รวดเร็วและง่ายดาย

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: T8
- ช่อง: G13
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- หรีแสงได้: ไม่มี
- Bulb Material: Glass

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 121.3 cm
- ความกว้าง: 2.8 cm

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

ความสิ้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 240 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 3000 lm

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 120 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8721103047403
- EOC: 872110304740300
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDtube HO+ 1200mm 25W 840 T8 AP C G

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 25 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 36 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 121.3 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8721103047403
- น้ำหนักสุทธิ: 0.17 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.22 kg
- ความสูง: 3 cm
- ความยาว: 125.2 cm
- ความกว้าง: 3 cm



วันที่ออก: 2025-03-28
เวอร์ชัน: 0.112

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com