

PHILIPS

หลอดฟลูออเรสเซนต์
ชนิดแท่ง


TL-D Super 80

18 วัตต์

G13

โทนแสงสีขาวนวล

927980284036



ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิต ชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

Philips Color 80s ให้แสงที่มากกว่าเพื่อความสว่างเป็นพิเศษซึ่งเหมาะกับการ
สร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาที่สดใสด้วยคุณภาพแสงสูง

ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างสดใส

- ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงาน เพิ่มความสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงที่ผสานกับเทคโนโลยี BrightBoost เพื่อการให้สีที่สดใสและความสว่างเป็นพิเศษ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- ช่อง: GU10
- หรีแสงได้: ไม่มี

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 82
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาวนวล
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 4000
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 75 lm/W

การใช้พลังงาน

- ขนาดวัตต์: 18 W
- การใช้พลังงาน: 18 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 1,350 lm
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง
- หรีแสงได้: ใช่
- ฐานฝาครอบ: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8711500285607
- น้ำหนักสุทธิ: 0.07 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.09 kg
- ความสูง: 2.7 cm
- ความยาว: 60.6 cm
- ความกว้าง: 2.7 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 927980284036



วันที่ออก: 2024-06-15
เวอร์ชัน: 0.504

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com