

PHILIPS

หลอดฟลูออเรสเซนต์
Circular

TL-E Super 80

32 วัตต์

G10q

โทนแสงสีเหลือง

928026383074



ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิต ชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

Philips Color 80s ให้แสงที่มากกว่าเพื่อความสว่างเป็นพิเศษซึ่งเหมาะกับการสร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวากว่าเดิม ด้วยคุณภาพแสงสูง

ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างสดใส

- ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงาน
เพิ่มความสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงที่ผสานกับ
เทคโนโลยี BrightBoost เพื่อการให้สี
สดใสและความสว่างเป็นพิเศษ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- ชื่อง: G10q
- CRI: ไม่มี

ความทนทาน

- อายุการใช้งาน: 8,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- มุมวัดของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 3000
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 2,375 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 74 lm/W

การใช้พลังงาน

- ขนาดวัตต์: 32 W
- การใช้พลังงาน: 32.0 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 2,375 lm
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ Circular
- CRI: ไม่มี
- ฐานฝาครอบ: G10q

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8711500559678
- น้ำหนักสุทธิ: 0.18 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.3 kg
- ความสูง: 30.5 cm
- ความยาว: 3.5 cm
- ความกว้าง: 30.8 cm



วันที่ออก: 2024-11-22
เวอร์ชัน: 0.445

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com