

PHILIPS

Stratosphere Ayaklı/
Yaya Yolu Lambası 9 W

myGarden

2700 K

Antrasit

Su Geçirmez



16488/93/P0



Işıkla güzelleştirilmiş bir bahçenin keyfini çıkarın

Antrasit grisi Philips Stratosphere LED dış mekan ayaklı lambası, dayanıklı döküm alüminyumdan üretilmiştir. Yolları ve diğer açık alanları bol miktarda dağınık sıcak beyaz ışıkla aydınlatmak için çift yönlü ışık dağılımı sağlar.

Çevreci aydınlatma çözümleri

- Enerji tasarrufu
- Yüksek kaliteli LED ışığı

Bahçenizde tasarım yapın

- Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Dış mekanlar için gelişmiş ışık

- Duvar içi kısma anahtarları ile uyumlu
- Philips, LED modülü ve sürücüsünde 5 yıllık garanti sunar

Özel nitelikler

- Kolay kurulum
- Hava koşullarına dayanıklı
- 30 yıla kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler

Enerji tasarrufu



Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla daha az enerji tüketen bu Philips lambayla hem elektrik faturalarınızı düşürebilir hem de çevre koruması konusunda üzerinize düşeni yapabilirsiniz.


Yüksek kaliteli LED ışığı

Bu Philips lambayla sunulan LED ampul, Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir çözümdür. Lamba açıldığı anda optimum ışık çıkışı sağlar ve evinize canlı renkler katar.

Yüksek kaliteli malzeme

Bu Philips lambası özel olarak dış mekan alanları için üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp alüminyum ve üstün sentetik malzemeler kullanılmıştır.

Duvar içi kısma anahtarları ile uyumlu



Duvar içi kısma anahtarıyla (dahil değildir) bu Philips ışığının parlaklığını değiştirerek odanın ambiyansını ayarlayabilir, evinizin herhangi bir özelliğini öne çıkarabilir veya daha fazlasını yapabilirsiniz.

LED sisteminde 5 yıllık garanti



Bu lamba için standart 2 yıllık garantiye ek olarak Philips, LED sisteminde (bu lambadaki LED modülü ve sürücüsü) 5 yıllık garanti sunar.

Kolay kurulum



Armatür takmak bazen zor bir iş olabildiğinden bu Philips dış mekan lambasının montajını basitleştirmek için çok çaba sarf ettik. Bunun için montaj sırasında kullanacağınız sıkma anahtarını ürünle birlikte veriyoruz.

Hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.

Uzun süreli kullanım (30 yıl)



Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Bu Philips LED lambada kullanılan entegre LED'ler, en az 13.000 açma/kapama işlemiyle 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir (bu değer günde ortalama 3 saatlik kullanımla 30 yıla eşdeğerdir). Evinizde mükemmel bir ışık ortamına sahip olurken, bakım veya ampul değiştirme ile ilgili endişelenmeyeceğinizi bilmek mükemmel bir duygu.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Antrasit
- Malzeme: Alüminyum

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- LED modülünde 5 yıllık garanti: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Evet

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe ve Teras
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Ayaklı Lambalar/Yaya Yolu Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,854 kg
- Yükseklik: 42 cm
- Uzunluk: 6,0 cm
- Genişlik: 7,6 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 30.000 h
- Şu güçteki geleneksel ampule eşdeğer ışık kaynağı:: 40 W
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 1000 lm
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: sıcak beyaz
- Şebeke elektriği: 50-60 Hz
- LED: Evet
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 4.5 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: Sınıf I
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır
- Işık kaynağı sayısı: 2

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696158920
- Net ağırlık: 0,85 kg
- Brüt ağırlık: 0,97 kg
- Yükseklik: 45,1 cm
- Uzunluk: 7,6 cm
- Genişlik: 8,6 cm



Yayın tarihi: 2024-11-22
Sürüm: 0.286

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com